



# High Power GearUnits

## ECM330 MHN-LA1000W 220-480V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaiteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaiteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaiteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaite (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa             |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Lamppuperheen koodi        | MHN-LA [MASTER MHN-LA] |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö              |
| Liitäntälaite              | EB [Elektroninen]      |
| Tuoteperheen koodi         | ECM330 [GearUnits]     |
| Arvoasteikko               | Tehokas                |
| CE-merkintä                | Kyllä                  |
| Tulenarkuusmerkintä        | -                      |
| ENEC-merkintä              | ENEC-merkki            |
| Käyttö- ja sähkö tiedot    |                        |
| Tulojännite                | 220–480 V              |
| Viivatiheys                | 50 to 60 Hz            |

| Virrankulutus                   | 1 000 W                             |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Liitäntä                        | Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen |
| Käyttölämpötila                 |                                     |
| Käyttölämpötila-alue            | -30...+55 °C                        |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |                                     |
| Himmennettävä                   | Ei                                  |
| Mekaaniset tiedot ja runko      |                                     |
| Rungon materiaali               | Alumiini                            |
| Kotelon väri                    | Hopea                               |

## High Power GearUnits

### Merkinnät ja luokitukset

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Suojausluokan koodi             | IP20 [Sormisuojaattu]          |
| Mekaanisen iskusoijauksen koodi | IK10 [20 J Ilkivallan kestävä] |

### Tuotetiedot

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | ECM330 MHN-LA1000W 220-480V |
| Koko tuotenimi      | ECM330 MHN-LA1000W 220-480V |
| Full EOC            | 871869660103700             |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Tilauskoodi                          | 60103700      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 910505016322  |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718696601037 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1             |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718696601037 |

### Mittapiirros

