



High Power GearUnits

ECM330 MHN-LA1000W 220-480V

GearUnits - MASTER MHN-LA - 1000 W

Компания Philips – один из немногих производителей, поставляющих решения заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты: прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке. Блоки с ПРА с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не оснащены проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы (балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	1 [1 pc]
Код лампового семейства	MHN-LA [MASTER MHN-LA]
Мощность лампы	1000 W
Цепь компенсации	Inductive parallel compensated
Количество единиц ПРА	1 unit
ПРА	EB [Electronic]
Защита электрической цепи	-
Соединение	Винтовой блок
Готовность к монтажу	-
Знак пожароопасности	NO [-]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark

Код семейства	ECM330 [GearUnits]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 480 V
Входная частота	50–60 Hz
Зажигатель	No [-]
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет	Silver

High Power GearUnits

Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
-------------------------------------	---

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 J vandal-resistant]

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +55 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869660103700
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	ECM330 MHN-LA1000W 220-480V
EAN/UPC — продукт	8718696601037
Код заказа	910505016322
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910505016322
Вес нетто (шт.)	3,920 kg

Чертеж размеров



GearUnits ECM330/ECP330

