



High Power GearUnits

ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT

GearUnits, MASTER MHN-SE High Output, 2000 W

Philips è una delle poche aziende sul mercato in grado di fornire soluzioni complete per i sistemi di illuminazione a proiezione, comprensive di tutti gli elementi necessari: proiettore, lampada e blocco di reattore elettronico. Le nostre innovative GearUnit ad alta potenza sono progettate per soddisfare l'esigenza dei clienti di un alimentatore compatto totalmente pronto per l'installazione. Queste unità precablate ad alta potenza sono concepite per l'uso in combinazione con proiettori adatti a lampade HID ad alto wattaggio e che non prevedono l'integrazione dei componenti elettrici per mancanza di spazio o a causa delle alte temperature. Contengono tutti i componenti elettronici (reattore, accenditori, condensatori), il cablaggio e le morsettiere necessari per garantire l'accensione iniziale e il funzionamento corretto della lampada con corrente stabilizzata. Le GearUnit ad alta potenza sono disponibili nelle versioni IP20 (ECB330) e IP65 (ECP330).

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	MHN-SEH [MASTER MHN-SE High Output]
Numero di riduttori	1 unità
Unità elettrica/alimentatore	EB [Reattore elettronico EB]
Codice famiglia prodotto	ECM330 [GearUnits]
Tier	Performance
Marchio CE	Si
Marchio di infiammabilità	-
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 277 a 480 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Consumo energetico	2.000 W
Connessione	Morsettiere con connettori a vite
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -30 a +55 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio
Colore alloggiamento	Argento

High Power GearUnits

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK10 [20 J resistente agli atti vandalici]

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT
Nome completo prodotto	ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT
Full EOC	871869660106800
Codice d'ordine	60106800

Codice materiale (12NC)	910505016325
Codice locale	60106800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696601068
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718696601068

Disegno tecnico

