



# CityCharm Cordoba

**BDS490 GRN30-/830 II DM GRB GR C4K 60**

CityCharm Cordoba - LED GreenLine 3000 lm -  
Tiefbreitstrahlend - Mastanschublager Ø 60 mm

CityCharm wurde für urbane Räume entwickelt, in denen komfortables Licht, Atmosphäre und Design eine wichtige Rolle spielen. Ihr dezentes Erscheinungsbild macht sie zu einer zeitlosen und zukunftsfähigen Produktreihe, ideal für Wohngebiete, Parks, Fußgängerwege und Fahrradwege, wo Sehkomfort verbunden mit maximaler Effizienz unabdingbar ist. Sie haben die Wahl zwischen zwei Designs, die Sie mit verschiedenem Zubehör erweitern können. Diese Auswahl ermöglicht es Ihnen der Umgebung am Tag und in der Nacht einen eigenen Charme zu verleihen.

## Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Sicherung	
Anzahl Lichtquellen	20 [ 20 x]	Elektrische Sicherung	Nein
Lampenfamiliencode	GRN30 [ LED GreenLine 3000 lm]	Anschluss	Freie Anschlussleitungen
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Kabel	Kabel (4,0 m) ohne Stecker
Lichtquelle austauschbar	Ja	IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Beschichtung	Nein
Betriebsgerät	Elektronisch	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Betriebsgerät	PSR [ regelbar, siehe Spannung Steuersignal]	Entflammbarkeitszeichen	NO [ nein]
Betriebsgerät inklusive	Ja	CE-Zeichen	ja
Dekoratives Streulicht	Gray bowl	ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Optisches Element	nein [ -]	Garantiedauer	5 Jahre
Typ optische Abdeckung/Linse	PC [ Polycarbonatwanne /-abdeckung]	Optic type outdoor	Tiefbreitstrahlend
Ausstrahlungswinkel Leuchte	360°	Fotозelle	Nein [ -]
Lichtregelung	Nein [ Nein]	Hinweis	* Bei extremen Umgebungstemperaturen kann die Leuchte automatisch abgedimmt werden, um Komponenten zu schützen
Steuerungsschnittstelle	-	Konstante Lichtabstrahlung	Nein
Lichtregelung	-		

# CityCharm Cordoba

Ersatzteile verfügbar	Ja
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	32
Fotobiologisches Risiko	Risk group 1
Produkt-Wiederverwertbarkeit	56%
RoHS-Zeichen	RoHS mark
WEEE-Zeichen	WEEE Markierung
LED engine type	LED
Product Family Code	BDS490 [ CityCharm Cordoba]

## Lichttechnische Daten

Nach oben gerichtete Lichtstromrate	0,03
Lichtstrom-Neuwert bei 15°C	3000 lm
Lichtstrom-Neuwert bei 25°C	3000 lm
Lichtstrom-Neuwert bei 35°C	3000 lm
Standardaufneigung Aufsatzmontage	0°
Standardaufneigung Ansatzmontage	0°

## Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstrom	27 A
Einschaltzeit	15 ms
Treiberstrom	375 mA
Leistungsfaktor (min.)	0.8
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Polycarbonat
Material optische Abdeckung/Linse	Polycarbonat
Befestigungsmaterial	Aluminium
Montagevorrichtung	60 [ Masteinschublager Ø 60 mm]
Form optische Abdeckung/Linse	Hemispherical
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar

Drehmoment	25
Gesamte Höhe	529 mm
Gesamter Durchmesser	556 mm
Effective projected area	0,1124 m <sup>2</sup>
Farbe	Grau

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP66 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [ IK10]

## Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	2567 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	112 lm/W
Init. korr. Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Initialer Farbraum	(0.430, 0.400) SDCM <3
Systemleistung	23 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +50 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869692118000
Bestell-Produktname	BDS490 GRN30-/830 II DM GRB GR C4K 60
EAN/UPC - Produkt	8718696921180
Bestellcode	92118000
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	1
Material-Nr. (12NC)	910505017134
Nettogewicht (Einzelteil)	12,000 kg

## CityCharm Cordoba

### Abmessungsskizzen



CityCharm BDS490/491

