



CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500

CoreLine Waterproof, 25.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, Opál, IP65, IK08, TW3

Legyen szó új épületről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartásköltség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Waterproof LED-es termékekkel kiválthatók a hagyományos fénycsőves por- és páramentes lámpatestek. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – egyszerű megoldás a LEDesítésre.

Figyelmeztetések és biztonság

- Az UV-sugárzás idővel károsítja az anyagot, ami a vízzáró tömítés és az IP66 besorolás elvesztéséhez vezet.
- Ne telepítse a lámpatestet olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

Termék adatok

Általános információ			
Lámpacsálád kódja	LED34S [LED module, system flux 3400 lm]		Ezért a B50 átlagos hasznos élettartama érvényes a B10-re is.
Cserélhető fényforrás	Nem	Terméksalád kódja	WT130C [Coreline Waterproof G2 LSC]
Előtetegységek száma	1 egység	Lighting Technology	LED
Előtét mellékelve	Igen	Értéklétra	Teljesítmény
Átmenő vezetékezés	Átmenő vezetékezés, 3 fázis	CE jelölés	CE-jelölés
Megjegyzések	* Az európai világítási rendszerekre vonatkozó „A LED-es lámpatestek teljesítményének felmérése” című, 2018. januárjában megjelent tanulmány szerint nincs statisztikai különbség a B50 és B10 fényáram-megmaradása között.		
		Jótállási idő	5 év
		Gyűlékonysági jelzés	Gyűlékony felületekre szereléshez
		ENEC jel	ENEC-jel
		Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
		Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

CoreLine Waterproof

Technikai adatok	
Fényáram	3 400 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	133 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	1,6
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Széles sugárzási szög
Lámpatest fénysugarának fényeloszlása	105°
Egységesített káprázási besorolás (CEN)	25

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Induló áramlökés	5,16 A
Indulási idő	0,047 ms
Teljesítményfelvétel	25,5 W
Teljesítménytényező (tört)	0.86
Csatlakoztatás	5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Kábel	-
Termékek száma egy B típusú, 16 amperes kismegszakítón	36

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +35 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Meghajtó/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem

Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Polikarbonát
Reflektor anyaga	Acél
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Polikarbonát
Rögzítőanyag	Rozsdamentes acél
Ház színe	Szürke
Optikai búra/lencse bevonata	Opál
Teljes hossz	1 515 mm
Teljes szélesség	80 mm
Teljes magasság	76 mm

Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	76 x 80 x 1515 mm
--	-------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
Fenntarthatósági besorolás	-
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Fotobiológiai kockázat	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.38,0.38)SDCM<=3
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Szabályozható előtét meghibásodási aránya	5 %
50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén	
Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos	85
hasznos élettartam* esetén	
Fényáram-megmaradás 100 000 órás	70
átlagos hasznos élettartam* esetén	

Alkalmazási feltételek	
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Maximális szabályozási szint	Nem alkalmazható
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Teljes terméknev	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500
Full EOC	871869691686500
Rendelési kód	91686500
Cikkszám (12NC)	9105051000058
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696916865
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696916865

CoreLine Waterproof

Méretezett rajza

