



# Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

**4MX056 581 5x2.5 WH**

MAXOS TST8, Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakku oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich.

## Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |                                                  | Mechanik und Gehäuse      |                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Produktfamiliencode      | 4MX056 [MAXOS TST8]                              | Gehäusefarbe              | Weiß                          |
| Entflammbarkeitszeichen  | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen | Gesamte Länge             | 1.530 mm                      |
| ENEC-Zeichen             | ENEC-Zeichen                                     | Genehmigung und Anwendung |                               |
|                          |                                                  | Schutzart (IP)            | IP20 [Fernhalten von Fingern] |

# Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| IEC-Schutzklasse               | Schutzklasse I      |
| <b>Produktdaten</b>            |                     |
| Bestell-Produktname            | 4MX056 581 5x2.5 WH |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | 4MX056 581 5x2.5 WH |
| Gesamt-Produktcode             | 403073257314199     |
| Bestellcode                    | 57314199            |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC)             | 910610017126  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 4030732573141 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 2             |
| EAN Umverpackung                | 4030732104680 |

## Abmessungsskizzen

