



# Maxos TL-D, vakiokisko

4MX056 581 7x2.5 WH

MAXOS TST8, Valkoinen

Valaisinkiskolla on kaksi tehtävää: ensiksikin se toimii tukevana jonoasennuskiskona, johon sähköyksiköt kiinnitetään, ja toiseksi se toimii kotelona kaapeleille, jotka syöttävät yksiköille virran. Kaikki kiskoelementit on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä, ja niissä on valkoinen tai hopeanvärinen pinnoitus. Elementtejä on saatavissa 1, 2 ja 3 sähköyksikön (36 W ja 58 W) pituisina. Kiskoon on integroitu nauhakaapeli (5 tai 7 johdinta) tai kaksi nauhakaapelia (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta), jotka integroidun vaihevalintakytkimen ja liitäntäkappaleiden kanssa takaavat asianmukaisen, turvallisen johdotuksen. 7-johtimista kaapelia käytetään integroituun valaistuksen säätöön tai turvalaistukseen, jos järjestelmässä on akkuvarmistettuja sähköyksiköitä. Kaksoisjohdotusta (2 x 5 tai 2 x 7 johdinta) tarvitaan, jotta sähköyksiköille saadaan täysin erillinen virransyöttöjärjestelmä. Kaksoisjohdotusta käytetään yleensä järjestelmissä, joissa on keskusakuilla tai erillisellä kytkennällä toteutettu turvalaistus. Ylimääräisiä liitäntäkappaleita tai johdotuksia ei siten tarvita.

## Tuotetiedot

| Yleistä tietoa             |   |
|----------------------------|---|
| Tuoteperheen koodi         | 4MX056 [MAXOS TST8]                                     |
| Tulenarkuusmerkintä        | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille |
| ENEC-merkintä              | ENEC-merkki   |
| Mekaaniset tiedot ja runko |   |
| Kotelon väri               | Valkoinen   |

| Kokonaispituus           | 1 530 mm              |
|--------------------------|-----------------------|
| Merkinnät ja luokitukset |                       |
| Suojausluokan koodi      | IP20 [Sormisuojaattu] |
| Suojausluokka IEC        | Suojausluokka I       |
| Tuotetiedot              |                       |
| Tilastuotteen nimi       | 4MX056 581 7x2.5 WH   |

## Maxos TL-D, vakiokisko

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Koko tuotenimi                | 4MX056 581 7x2.5 WH |
| Full EOC                      | 403073255341999     |
| Tilaukoodi                    | 55341999            |
| Tuotekoodi (12NC)             | 910610027126        |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1                   |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - tuote/kotelo               | 4030732553419 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 2             |
| EAN/UPC – laatikko                   | 4030732105045 |

### Mittapiirros

