



Maxos, TL-D Draagprofielen

4MX056 583 7x2.5 WH

MAXOS TST8, Wit

Het draagprofiel heeft twee functies: ten eerste is het een stevige rail voor lijnmontage waarop de elektrische units bevestigd worden en ten tweede biedt het een behuizing voor de elektrische bedrading voor de voeding. Alle draagprofielen zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal met een witte of zilverkleurige afwerking. Ze zijn verkrijgbaar in lengten van 1, 2, en 3 elektrische units van 36 en 58 watt. Het draagprofiel is voorzien van een bandkabel (7-aderig) of twee bandkabels (2 x 7-aderig) die samen met de ingebouwde fasekeuzeschakelaar en aansluitblokken voor een veilige en goede bedrading zorgen. De 7-aderige bandkabel is bedoeld voor de integratie van lichtregeling of noodverlichting bij units die zijn voorzien van een noodverlichtingsunit of lichtregeling. Dubbele bedrading (2x7-aderig) is nodig voor een volledig gescheiden netvoeding van de elektrische units. De dubbele bedrading wordt meestal gebruikt voor noodverlichting door middel van centrale noodbatterijen of gescheiden schakeling. Hierdoor zijn geen extra aansluitblokken of bedrading nodig.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code productfamilie	4MX056 [MAXOS TST8]
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit

Totale lengte	4.590 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	4MX056 583 7x2.5 WH

Maxos, TL-D Draagprofielen

Volledige productnaam	4MX056 583 7x2.5 WH
Full EOC	403073255121799
Beschrijving lokale code	4MX056583725W
Bestelcode	4030732551217
Materiaalnr. (12NC)	910610027326
Lokale code	4030732551217

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	4030732551217
Numerator - Dozen per buitendoos	2
EAN/UPC - Case	4030732105069

Maatschets

