



Maxos TL-D cu montare suspendată

4MX056 583 2x5x2.5 WH

MAXOS TST8, Alb

Linia luminoasă îndeplinește două funcții: în primul rând, oferă o șină de montaj în linie robustă pe care se fixează unitățile electrice și, în al doilea rând, oferă o carcasă pentru cablurile electrice care alimentează unitățile. Toate secțiunile liniei de lumină sunt fabricate din oțel galvanizat la cald cu un finisaj alb sau argintiu și sunt disponibile în lungimi de 1, 2 și 3 unități electrice de 36 și 58 W. Un cablu plat cu panglică (5 sau 7 fire) sau două cabluri plate cu panglică (2 x 5 sau 2 x 7 fire) sunt integrate în linia de lumină și garantează (în combinație cu un comutator de selecție a fazei integrat și blocuri de contact) un cablaj sigur și corect. Cablul cu 7 fire este utilizat pentru a integra reglarea luminii sau iluminatul de urgență pentru acele unități electrice care sunt echipate cu baterii de urgență. Este necesar un cablaj dublu (2 x 5 sau 2 x 7 fire) pentru a asigura o alimentare de rețea complet separată pentru unitățile electrice. Cablajul dublu este utilizat în principal pentru iluminatul de urgență prin baterii de urgență centrale sau comutare separată. Prin urmare, nu sunt necesare blocuri de contact sau cabluri suplimentare.

Catalog de date

Informații generale		Lungime totală	
Cod familie de produse	4MX056 [MAXOS TST8]	4.590 mm	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Aprobare și aplicație	
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC	Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Sistem mecanic și carcasă		Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Culoare carcasă	Alb	Date despre produs	
		Nume comandă produs	4MX056 583 2x5x2.5 WH

Maxos TL-D cu montare suspendată

Numele complet al produsului	4MX056 583 2x5x2.5 WH
Full EOC	403073256373999
Cod de comandă	56373999
Număr material (12NC)	910611027326
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

EAN/UPC – Produs/Cutie	4030732563739
Numărător SAP – Pachete per exterior	2
EAN/UPC – Cutie	4030732105267

Cote

