



# Maxos standardtrunksektion er för TL-D lysrör

4MX056 581 2x7x2.5 WH

MAXOS TST8, Vit

Armaturskenan fyller två funktioner: för det första är den en robust monteringskena där man kan fästa de elektriska enheterna och för det andra är det en kanal för de elektriska kablarna som försörjer enheterna med ström. Alla skensektioner är gjorda av varmgalvaniserad stål i vit eller silverfärg. De finns i längder för 1, 2 eller 3 elektriska enheter, 36 W och 58 W. En platt bandkabel (5 eller 7 trådar) eller två platta bandkablar (2 x 5 eller 2 x 7 trådar) är inbyggd/inbyggda i armaturskenan och garanterar (tillsammans med en inbyggd fasomkopplare och anslutningsplintar) att ledningsdragningen blir säker och korrekt. Den 7-trådiga kabeln används för att bygga in ljusreglering eller nödbelysning för de elektriska enheter som är försedda med batteripaket för nödsituationer. Dubbel ledningsdragnings (2 x 5 eller 2 x 7 trådar) behövs för att ge en helt separat elförsörjning till de elektriska enheterna. Dubbel ledningsdragnings används mest för nödbelysning via centrala ödbatterier eller separat omkoppling. Därför behöver inga extra anslutningsplintar eller ledningar installeras.

## Produktdata

| Allmän information              |                                        | Mekanik och armaturhus     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Produktfamiljskod               | 4MX056 [MAXOS TST8]                    | Armaturhusets färg         | Vit               |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor | Total längd                | 1 530 mm          |
| ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                          | Användning och godkännande |                   |
|                                 |                                        | Kod för kapslingsklass     | IP20 [Petskyddad] |

## Maxos standardtrunksektioner för TL-D lysrör

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Skyddsklass IEC          | Säkerhetsklass I      |
| <b>Produktdata</b>       |                       |
| Beställningsproduktnamn  | 4MX056 581 2x7x2.5 WH |
| Fullständigt produktnamn | 4MX056 581 2x7x2.5 WH |
| Full EOC                 | 403073253676499       |
| Beställningsnummer       | 53676499              |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 910611057126  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 4030732536764 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 2             |
| EAN/UPC – Hölje                           | 4030732105397 |

### Måttskiss

