



Maxos, TL-D standard trunking

4MX056 582 2x7x2.5 SI

MAXOS TST8, Srebrny

The light line fulfils two functions: first, it provides a sturdy in-line mounting rail on which to fix the electrical units, and second, it provides a housing for the electrical cables that bring power to the units. All the light-line sections are made of hot-dip galvanized steel with a white or silver finish and available in lengths of 1, 2 and 3 electrical units 36 and 58 W./ Linie świetlne spełniają dwie funkcje: po pierwsze, gwarantują solidną szynę montażową dla modułów elektrycznych a po drugie, stanowią obudowę dla przewodów zasilających. Wszystkie sekcje łączące szeregi są wykonane z cynkowanej ognioowo stali o wykończeniu białym lub srebrnym, dostępne w długościach 1, 2 i 3 moduły elektryczne 58 W. A flat ribbon cable (5 or 7 wires) or two flat ribbon cables (2 x 5 or 2 x 7 wires) are integrated in the light line and guarantee (in combination with an integrated phase selection switch and contact blocks) safe and correct cabling. The 7-wire cable is used to integrate light regulation or emergency lighting for those electrical units that are equipped with emergency battery packs. Double wiring (2 x 5 or 2 x 7 wires) is needed to provide a completely separate mains supply to the electrical units. Double wiring is mostly used for emergency lighting by central emergency batteries or separate switching. Hence, no extra contact blocks or wiring are required. Przewód płaski (5-lub 7-żyłowy) lub dwa przewody płaskie (2 x 5- lub 2 x 7-żyłowy) są zintegrowane w szeregu i gwarantują – w połączeniu ze zintegrowanym przełącznikiem selekcji fazy i blokami stykowymi – bezpieczne i właściwe ułożenie kabli. Kabel 7-żyłowy służy do połączenia regulacji światła lub oświetlenia awaryjnego do tych zespołów elektrycznych, które posiadają zestawy zasilania awaryjnego. Podwójne okablowanie (2 x 5- lub 2 x 7-żyłowe) jest wymagane do zupełnie osobnego podłączenia sieciowego do modułów elektrycznych. Dlatego nie potrzeba żadnych dodatkowych złączek lub okablowania.


Maxos, TL-D standard trunking

Dane produktu

Informacje ogólne	
Rodzina produktów	4MX056 [MAXOS TST8]
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Srebrny
Całkowita długość	3 060 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	4MX056 582 2x7x2.5 SI
Pełna nazwa produktu	4MX056 582 2x7x2.5 SI
Full EOC	403073258247199
Kod zamówienia	58247199
Materiał Nr (12NC)	910616057226
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	4030732582471
Numerator - Packs per outer box	2
EAN/UPC – Opakowanie	4030732106219

Rysunki techniczne



Product
4MX056 582 2x7x2.5 SI

