



# Maxos LED inserts for TTX400

## 4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH

Maxos LED Retrofit for TTX400 - 1 unidad para TL-D58W - LED Module, system flux 5500 lm - 840 blanco neutro - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI - Haz estrecho - WH

Con una inversión limitada, las placas Maxos LED para TTX400 ofrecen el mejor ahorro de energía de su clase a la vez que proporcionan altos niveles de iluminación con las temperaturas de color y factores de deslumbramiento requeridos. El sistema minimalista de placas Maxos LED para TTX400 comprende placas de LED de potencia media intercambiables montadas sobre carriles estándar TTX400. Una selección de ópticas que permiten obtener un haz ancho, mediano o asimétrico doble aporta flexibilidad en la distribución de luz. En comparación con una instalación convencional con fluorescencia, esta solución LED permite amortizar la inversión en menos de tres años.

### Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [ 1 pieza]	Driver/unidad de potencia/transformador	PSD [ Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI]
Código familia de lámparas	LED55S [ LED Module, system flux 5500 lm]	Driver incluido	Si
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °	Tipo de óptica	NB [ Haz estrecho]
Temperatura de color	840 blanco neutro	Tipo lente/cubierta óptica	PM [ Difusor PMMA]
Base de casquillo	- [ -]	Apertura de haz de luz de la luminaria	50°
Fuente de luz sustituible	No	Iluminación de emergencia	No [ -]
Número de unidades de equipo	1	Interfaz de control	DALI
Equipo	-	Connection	Unidad de conexión de 5 polos
		Cable	No
		Clase de protección IEC	Seguridad clase I

## Maxos LED inserts for TTX400

Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	D [ D]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Certificado UL	No
Periodo de garantía	5 años
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	24
Certificado RoHS	ROHS
Product Family Code	4MX400 [ Maxos LED Retrofit for TTX400]
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

### Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Voltaje de señal de control	0-16 V DC DALI
Corriente de arranque	21 A
Tiempo de irrupción	0,28 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

### Controles y regulación

Regulable	Si
-----------	----

### Mecánicos y de carcasa

Longitud de carril	581 [ 1 unidad para TL-D58W]
Material de la carcasa	Acero
Material del reflector	-
Material óptico	Polymethyl methacrylate
Material cubierta óptica/lente	Polimetileno metacrilato
Material de fijación	Steel
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud total	1528 mm
Anchura total	63 mm

Altura total	50 mm
Color	WH

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [ Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [ IK02]

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	5500 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	167 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥80
Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Potencia de entrada inicial	33 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Control gear failure rate at median useful life	5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L80
50000 h	

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	1%
Apta para encendidos y apagados aleatorios	-

### Datos de producto

Código de producto completo	403073266255599
Nombre de producto del pedido	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH
EAN/UPC - Producto	4030732662555
Código de pedido	66255599
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	3
N.º de material (12NC)	910629124626
Peso neto (pieza)	1,895 kg

# Maxos LED inserts for TTX400


## Plano de dimensiones




### Maxos LED TTX400 retrofit 4MX400-433

## Datos fotométricos

4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB



4MX400 G3 581 1xLED55S/840 PSD NB



### IFGU1\_4MX400 G3 581 1xLED55S840 PSD NB.EPS

### IFPC1\_4MX400 G3 581 1xLED55S840 PSD NB.EPS

