



Maxos för standardtrunksektioner för TL5 lysrör

4MX656 492 5x2.5 WH

MAXOS TST5, Vit

Armaturskenan fyller två funktioner: för det första är den en robust monteringskena där man kan fästa de elektriska enheterna och för det andra är det en kanal för de elektriska kablarna som försörjer enheterna med ström. Alla skensektioner är gjorda av varmgalvaniserad stål i vit eller silverfärg. De finns i särskilda TL5-längder för 1, 2 eller 3 elektriska enheter på 49 W (35 W/80 W) och 54 W (28 W). En platt bandkabel (5 eller 7 trådar) eller två platta bandkablar (2 x 5 eller 2 x 7 trådar) är inbyggda i armaturskenan och garanterar (tillsammans med en inbyggd fasomkopplare och anslutningsplintar) att ledningsdragningen blir säker och korrekt. Den 7-trådiga kabeln används för att bygga in ljusreglering eller nödbelysning för de elektriska enheter som är försedda med batteripaket för nödsituationer. Dubbel ledningsdragnings (2 x 5 eller 2 x 7 trådar) behövs för att ge en helt separat elförsörjning till de elektriska enheterna. Dubbel ledningsdragnings används mest för nödbelysning via centrala nödbatterier eller separat omkoppling. Därför behöver inga extra anslutningsplintar eller ledningar installeras. För upphängda armaturrader är armaturskenanorna anslutna med den inbyggda elektriska kontakten och en robust extern mekanisk kopplingskarv (tillbehör). Utanpåliggande armaturrader använder samma inbyggda elektriska kontakt och en intern kopplingsenhet (tillbehör). På den övre delen av armaturskenan finns särskilda uttryckbara sektioner ("knock-outs") för kabelgång där så behövs. Armaturskenan finns med ett komplett sortiment av utbytbara komponenter för att ge en optimal flexibilitet. Den enastående stabiliteten hos sektionerna och kopplingskarvarna gör att man kan ha upphängningsintervall på 3,4 till 5 meter. Bastillbehören för MAXOS TL-D-armaturskenor kan även användas för TL5-armaturskenor.

Maxos för standardtrunksektioner för TL5 lysrör

Produktdata

Allmän information	
Produktfamiljskod	4MX656 [MAXOS TST5]
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Vit
Total längd	2 958 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	4MX656 492 5x2.5 WH
Fullständigt produktnamn	4MX656 492 5x2.5 WH
Full EOC	403073258353999
Beställningsnummer	58353999
Materialnummer (12NC)	910630117226
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	4030732583539
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
EAN/UPC – Hölje	4030732198283

Måttskiss

