



# Maxos TL5 Carriles

## 4MX656 492 7x1.5 WH

MAXOS TST5 - 2 unidades para TL5-49W - 7 conductores de sección 1.5 mm<sup>2</sup> - WH

Sistema lineal de carriles cableados para fluorescencia lineal (TL-D y TL-5) y con tecnología LED (según versiones), para alumbrado general en cualquier tipo de aplicaciones de interior. La gran variedad de reflectores con diseños premiados de que consta la gama, la técnica inteligente de suspensión y el rápido montaje garantizan una flexibilidad total y una seguridad absoluta en la instalación. Disponible todo tipo de carriles, unidades eléctricas, reflectores, reflectores internos, sistemas ópticos, piezas de suspensión y accesorios.

### Datos del producto


Información general	
Módulo de interdistancia	No [-]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Marca de inflamabilidad	F [ F]
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Product Family Code	4MX656 [ MAXOS TST5]
Operativos y eléctricos	
Circuito	No [-]
Opción de circuito	7x1.5 [ 7 conductores de sección 1.5 mm <sup>2</sup> ]
Mecánicos y de carcasa	
Longitud de carril	492 [ 2 unidades para TL5-49W]
Longitud total	2958 mm
Color	WH

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x 2958 mm (NaN x NaN x 116.5 in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [ Protección de los dedos]
Datos de producto	
Código de producto completo	403073258362199
Nombre de producto del pedido	4MX656 492 7x1.5 WH
EAN/UPC - Producto	4030732583621
Código de pedido	58362199
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	910630126226
Peso neto (pieza)	4,145 kg

## Maxos TL5 Carriles

---

### Plano de dimensiones



Maxos trunking 4MX056/856

