

PHILIPS

Lighting



Maxos TL5

Стандартная магистраль

4MX656 493 2x7x2.5 WH

MAXOS TST5, Белый

Магистральная секция выполняет две функции: во-первых, это прочный монтажный рельс, на который устанавливаются электрические модули; во-вторых, она является корпусом для электрической проводки. Все магистральные секции изготавливаются из оцинкованной стали с белым или серебристым покрытием, доступно несколько вариантов длины: 1, 2 и 3 электрических блока 49 Вт (35/80 Вт) и 54 Вт (28 Вт).

Плоский кабель (5 или 7 проводов) или 2 плоских кабеля (2 x 5 или 2 x 7 проводов), встроенные в магистраль, гарантируют безопасную и правильную проводку (в сочетании с встроенным переключателем фаз и контактными блоками). 7-проводный кабель используется для интеграции управления освещением и аварийного освещения с электрическими блоками, оснащенными комплектом батарей аварийного освещения. Двойная проводка (2 x 5 или 2 x 7 проводов) необходима для обеспечения полностью раздельного сетевого питания электрических блоков.


Двойная проводка чаще всего используется для аварийного освещения на основе центральных аварийных батарей и раздельного включения. Следовательно, нет необходимости в дополнительных контактных блоках и проводке. В подвесных световых линиях магистральные секции соединяются с помощью встроенных электрических коннекторов и прочных внешних механических соединителей (доступны как аксессуары). Монтируемые на поверхность световые линии используют те же встроенные электрические коннекторы и внутренний соединитель (доступны как аксессуары). На верхней части магистральной секции есть выбиваемые отверстия для ввода кабеля, там, где это необходимо. Для магистральных секций доступен полный ряд взаимозаменяемых компонентов, что повышает гибкость системы. Выдающаяся прочность секций и соединительных элементов позволяет размещать подвесы с интервалом от 3,4 м до 5 м. Основные аксессуары магистралей Maxos TL-D подходят для систем TL5.

Maxos TL5 Стандартная магистраль

Данные о продукции

Общая информация		Данные об изделии	
Код семейства продуктов	4MX656 [MAXOS TST5]	Название продукта для заказа	4MX656 493 2x7x2.5 WH
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Полное название продукта	4MX656 493 2x7x2.5 WH
Сертификат ENEC	Знак ENEC	Полный код продукта	403073258378299
Механические компоненты и корпус		Код заказа	910631157326
Цвет корпуса	Белый	Материал № (12NC)	910631157326
Общая длина	4 437 мм	Нумератор — количество на упаковку	1
Соответствие требованиям и область применения		EAN/UPC — продукт/короб	4030732583782
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]	Нумератор — упаковка на внешний короб	2
Класс защиты IEC	Класс безопасности I	EAN/UPC — короб	4030732198535

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 16 – Данные для изменения