



# Maxos TL5 cu montare suspendată standard

**4MX656 492 5x1.5 SI**

MAXOS TST5, Argintiu

Șina îndeplinește două funcții: în primul rând, asigură o șină de montare liniară solidă, pentru fixarea unităților electrice și, în al doilea rând, oferă o carcasă pentru cablurile electrice care alimentează unitățile. Toate secțiunile sistemului de șină sunt realizate din oțel galvanizat la cald, cu un finisaj alb sau argintiu. Sunt disponibile în lungimi TL5 speciale de 1,2 și 3 unități electrice de 49 W (35 W/80 W) și 54 W (28 W). Un cablu panglică (5 sau 7 conductori) sau două cabluri panglică (2 x 5 sau 2 x 7 conductori) sunt integrate în sistemul de șină, garantând (împreună cu un comutator încorporat pentru selecția fazelor și blocurile de contact) o conectare sigură și corectă. Cablul din 7 fire conductoare este utilizat la integrarea aplicațiilor de ajustare a fluxului luminos și iluminat de siguranță, pentru acele unități electrice echipate cu acumulatori pentru situații de urgență. Cablajul dublu (2 x 5 sau 2 x 7 fire) este necesar pentru asigurarea unei alimentări separate cu energie pentru unitățile electrice. Cablajul dublu este utilizat în general pentru iluminatul de siguranță pe bază de baterii de siguranță sau comutare separată. Prin urmare, nu sunt necesare cleme sau cabluri suplimentare. Pentru liniile de lumini suspendate, secțiunile sistemului de șină sunt conectate cu ajutorul unui conector electric încorporat și a unei piese externe pentru cuplarea mecanică (disponibil ca accesoriu). Liniile de lumini montate aparent pe suprafețe plane utilizează același conector electric încorporat și un element intern de conectare (disponibil ca accesoriu). În partea superioară a sistemului de șină, o serie de orificii speciale de întrerupere speciale permit intrarea cablului pentru alimentare acolo unde este nevoie. Canalul de cabluri este disponibil cu o gamă completă de componente interschimbabile, care optimizează flexibilitatea. Stabilitatea deosebită a secțiunilor și a pieselor de conectare permite intervale de suspensie de 3,4 până la 5 m. Accesoriile de bază ale canalelor de cabluri Maxos TL-D pot fi utilizate, de asemenea, pentru canalele de cabluri TL5.

# Maxos TL5 cu montare suspendată standard

## Catalog de date

| Informații generale                   |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cod familie de produse                | 4MX656 [MAXOS TST5]                                   |
| Marcaj de inflamabilitate             | Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal |
| Marcaj ENEC                           | Marcaj ENEC                                           |
| Sistem mecanic și carcasă             |                                                       |
| Culoare carcasă                       | Argintiu                                              |
| Lungime totală                        | 2.958 mm                                              |
| Aprobare și aplicație                 |                                                       |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]         |
| Clasă de protecție IEC                | Clasa de siguranță I                                  |

| Date despre produs                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Nume comandă produs                  | 4MX656 492 5x1.5 SI |
| Numele complet al produsului         | 4MX656 492 5x1.5 SI |
| Full EOC                             | 403073258386799     |
| Cod de comandă                       | 58386799            |
| Număr material (12NC)                | 910635116226        |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                   |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 4030732583867       |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 2                   |
| EAN/UPC – Cutie                      | 4030732198610       |

## Cote

