



Maxos Tillbehör

9MX056 EA7

ACC MAXOS

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Produktdata

Allmän information	
Tillbehörsfärg	-
Produktfamiljskod	9MX056 [ACC MAXOS]
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	9MX056 EA7
Fullständigt produktnamn	9MX056 EA7
Full EOC	403073213546200
Beställningsnummer	13546200
Materialnummer (12NC)	910674553421
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	4030732135462
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	4030732135462