



Maxos Tillbehör

9MX056 BC49 SI

ACC MAXOS, Silver

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Produktdata

Allmän information	
Tillbehörsfärg	Silver
Produktfamiljskod	9MX056 [ACC MAXOS]
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	-
Skyddsklass IEC	-
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	9MX056 BC49 SI

Fullständigt produktnamn	9MX056 BC49 SI
Full EOC	403073260158599
Beställningsnummer	60158599
Materialnummer (12NC)	910683001726
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	4030732601585
Räknare – antal förpackningar per kartong	5
EAN/UPC – Hölje	4030732205677