



Maxos Tillbehör

9MX056 EP WH SET

ACC MAXOS, Vit

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Produktdata

Allmän information			
Tillbehörsfärg	Vit	Fullständigt produktnamn	9MX056 EP WH SET
Produktfamiljskod	9MX056 [ACC MAXOS]	Full EOC	403073210824400
		Beställningsnummer	10824400
		Materialnummer (12NC)	910683002026
		SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
		EAN/UPC – Produkt/fodral	4030732108244
		Räknare - antal förpackningar per kartong	1
		EAN/UPC – Hölje	4030732108244
Användning och godkännande			
Kod för kapslingsklass	-		
Skyddsklass IEC	-		
Produktdata			
Beställningsproduktnamn	9MX056 EP WH SET		