



Maxos Tillbehör

9MX056 EP SI SET

ACC MAXOS, Silver

Med den vridbara hopkopplingsenheten kan man få reglerbara vinklar mellan armaturraderna och den passar för MAXOS TL-D och TL5. Den minsta vinkeln är 45 grader. Tack vare dess moderna design används den ofta i lokaler som affärer, skolor och museer. Upp till fyra skensektioner kan anslutas med en enda vridbar hopkopplingsenhet. Höljet är gjort av plast med vit färg eller silverfärg och de inre stödjande delarna är gjorda av stål. Vid behov kan den vridbara hopkopplingsenheten rymma ljussensorer, kameror, spotlight-adaptrar, högtalare, etc. genom att den delas i två kammare. Den är färdigmonterad med en helt justerbar snabbhängare med en upphängningsvajer i stål på 1,25 meter. En kopplingsskarv per skensektion behövs för att ansluta armaturskenan till den vridbara hopkopplingsenheten.

Produktdata

Allmän information		Fullständigt produktnamn	
Tillbehörsfärg	Silver	Full EOC	403073210825100
Produktfamiljskod	9MX056 [ACC MAXOS]	Beställningsnummer	10825100
Användning och godkännande		Materialnummer (12NC)	910683002126
Kod för kapslingsklass	-	SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Skyddsklass IEC	-	EAN/UPC – Produkt/fodral	4030732108251
Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Beställningsproduktnamn	9MX056 EP SI SET	EAN/UPC – Hölje	4030732108251