



# Maxos, шарнирный

## 9MX056 BC58 WH

Blind cover strip for lamp 58 W

Шарнирное устройство – это гибкий механический соединительный элемент для магистралей Maxos TL-D и TL5. Минимальный угол соединения 45 градусов.

Благодаря весьма привлекательному внешнему виду, такие соединения часто применяются в магазинах, школах и музеях. До четырех световых линий могут соединяться с помощью одного шарнирного устройства. Корпус устройства изготавливается из пластика с белым или серебристым покрытием, внутренние несущие элементы изготовлены из стали. Если существует такая необходимость, шарнирные устройства могут быть дополнительно оснащены контроллерами, датчиками, громкоговорителями и т. д. Крепление самих устройств осуществляется на подвесе из стальных тросов длиной 1,25 м. Требуется один соединительный элемент (9MX056 CP-SD WH/SI) на магистральную секцию для ее соединения с шарнирным устройством. Электрические компоненты заказываются отдельно по необходимости.

### Данные о продукции

| Общая информация                     |   |
|--------------------------------------|---|
| Класс защиты по МЭК                  | -                                       |
| Аксессуары для подвески              | No [-]                                  |
| Механические аксессуары              | BC58 [ Blind cover strip for lamp 58 W] |
| Конфигурация упаковки                | No [-]                                  |
| Цвет аксессуара                      | White                                   |
| Аксессуары для аварийного освещения  | No [-]                                  |
| Код семейства                        | 9MX056 [ ACC MAXOS]                     |
| Технические характеристики освещения |   |
| Optical cover/lens type accessory    | No [-]                                  |

| Эксплуатационные и электрические характеристики |   |
|---|---|
| Электрические аксессуары                        | No [-]                                  |
| Цепь  | No [-]                                  |
| Механические компоненты и корпус                |   |
| Длина   | - mm                                    |
| Размеры (высота x ширина x глубина)             | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |
| Соответствие требованиям и область применения   |   |
| Код защиты от проникновения                     | -                                       |

## Махос, шарнирный

### Данные об изделии

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Полный код продукта                | 403073253881299 |
| Название продукта для заказа       | 9MX056 BC58 WH  |
| EAN/UPC — продукт                  | 4030732538812   |
| Код заказа                         | 910683007926    |
| Нумератор — количество на упаковку | 1               |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Нумератор— упаковок на внешний короб | 5            |
| Материал № (12NC)                    | 910683007926 |
| Вес нетто (шт.)                      | 0,260 kg     |

