



EFix TCS260

GCS260 228 D6

EFix Surface mounted optics, 2, 28 W

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

Produktdata

Allmän information	
Produktfamiljskod	GCS260 [EFix Surface mounted optics]
Värdegrappa	Prestanda
Ljusteknik	
Antal ljuskällor	2
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	28 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	GCS260 228 D6

Fullständigt produktnamn	GCS260 228 D6
Full EOC	872790062519600
Beställningsnummer	62519600
Materialnummer (12NC)	910925230611
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900625196
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8727900625196