



# Elektrische Einheit

## ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU

GearUnits, 1, MASTER MHN-SA, 2000 W, 380 bis 430 V, 50 to 60 Hz, Sicherung enthalten

Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können. Die elektrischen Einheiten umfassen alle elektrischen Komponenten sowie die gesamte interne Verdrahtung und die Anschlussklemmen. Sie gewährleisten den korrekten Betrieb der Lampe und sind als IP20 (ECB330) und IP65 (ECP330) Version erhältlich. Ergänzt wird die Serie um die elektronische Vorschalt Einheit ECM330 als IP20 Version. Diese Einheit funktioniert mit ArenaVision Scheinwerfern MVF403 MHN-LA 1000 W und MVF404 MHN-SE HO 2000W für Innen- bzw. Außenanwendungen. Der wesentliche Vorteil der ECM300 Einheit liegt in der Beseitigung des Flacker-Effektes und garantiert mittels des ArenaVision Scheinwerfers perfekte Bilder und TV-Aufzeichnungen aufgenommen mit Super-Slow-Motion Kameras.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lampenfamiliencode	MHN-SA [MASTER MHN-SA]
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Betriebsgerät	CONV [Herkömmlich]
Produktfamiliencode	ECB330 [GearUnits]
Value Ladder	Better
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammabaren Oberflächen

ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Lichttechnische Daten	
Anzahl Lichtquellen	1
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	380 bis 430 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

## Elektrische Einheit

Energieverbrauch	2'000 W
Elektrischer Anschluss	Schraubanschlussblock, 3-polig

### Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +55 °C
----------------------------	----------------

### Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

### Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber

### Genehmigung und Anwendung

Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
----------------	---

Schlagfestigkeit (IK)	IK10 [20 J vandalismusgeschützt]
Energieeffizienzindex	A2

### Produktdaten

Bestell-Produktname	ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU
Gesamtbezeichnung des Produkts	ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU
Gesamt-Produktcode	871829106884600
Bestellcode	06884600
Material-Nr. (12NC)	910925258412
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291068846
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718291068846

## Abmessungsskizzen

