




High Power GearUnits

ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU

GearUnits, 1, MASTER MHN-SA, 2000 B, От 380 до 430 Вт, 50 to 60 Hz, Предохранитель в комплекте

Компания Philips – один из немногих производителей, поставляющих решения заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты: прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке. Блоки с ПРА с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не оснащены проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы (балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	MHN-SA [MASTER MHN-SA]
Количество единиц ПРА	1 шт.
ПРА	CONV [Традиционный]
Код семейства продуктов	ECB330 [GearUnits]
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Маркировка CE	Да
Знак пожароопасности	Для монтажа на среднетемпературных поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 380 до 430 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	2 000 B
Соединение	Блок винтового соединения 3-полюсный

High Power GearUnits

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -30 до +55 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]

Показатель энергоэффективности	A2
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU
Полное название продукта	ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU
Полный код продукта	871829106884600
Код заказа	910925258412
Материал № (12NC)	910925258412
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291068846
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291068846

Чертеж размеров

