



# Eco passport

Metronomis LED Fluid

BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60



## Energia

- LED-valaisimen tehokkuus alussa : 82 lm/W
- Himmennettävä : Ei



## Aineet

- RoHS Compliance : Kyllä



## Kierrätys

- Valonlähde vaihdettavissa : Kyllä

### Tuotteen ympäristötietojen yleiskatsaus

Philips pyrkii tekemään maailmasta terveemmän ja kestävämmän innovaatioiden kautta. Olemme saaneet kestävä kehityksen toimistamme maailmanlaajuisista tunnustuksista, kuten johtava asemamme Dow Jones Sustainability Index- ja Carbon Disclosure Project -arvioinneissa. Ympäristönsuojelun kannalta tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa energiankulutus, kierrättäminen, pakkausmateriaalit, haitallisten aineiden vähentäminen ja prosessien luotettavuus.

# PHILIPS

2018, Elokuu 3  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.  
Tilauskoodi : 88507800