



Selenium LED

BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6

Selenium LED, LED module 5500 lm, Napájecí zdroj, regulační, Distribuce – střední, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm

Selenium LED je úsporné svítidlo pro světlování komunikací, jež ve srovnání s běžnými řešeními nabízí úsporu více než 60 % energie. Jeho jednoduchý oblý tvar mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit vizuálně rušivě. Technologie LEDGINE použitá uvnitř svítidla zaručuje účinnou a rovnoměrnou distribuci světla vhodnou pro široké spektrum možných způsobů použití. Montáž a údržba navíc nemůže být snazší: konektory a předřadník jsou přímo přístupné bez nutnosti použít nástroje.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Kód řady svítidel	LED55 [LED module 5500 lm]	mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano	Typ systému světelného zdroje	LED
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Kód produktové řady	BGP340 [Selenium LED]
Včetně předřadníku	Ano	Lighting Technology	LED
Fotobuňka	-	Vestavěné ovládání	DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 1
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota		
		Značka CE	Ano
		Záruční lhůta	5 let
		Značka hořlavosti	-
		Značka ENEC	Značka ENEC
		Test žhavým drátem	Teplota 960 °C, doba 5 s
		Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ne

Selenium LED

Světelně technické	
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Světelný tok	4 792 lm
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥70
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Typ optického krytu	Ploché sklo
Divergence světelného paprsku svítidla	160°
Venkovní typ optiky	Distribuce – střední
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	80 A
Doba náběhového proudu	150 ms
Spotřeba energie	44 W
Účinník (zlomek)	0.95
Připojení	Šroubová svorkovnice třífázová
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	11
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-30 až +45 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Ovládací rozhraní	Analogové
Stálý světelný tok	Ne
Mechanické a materiály	
Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Sklo
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Hliníková a šedá
Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 48 až 60 mm
Tvar optického krytu / čočky	Rovný

Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirá
Celková délka	750 mm
Celková šířka	320 mm
Celková výška	210 mm
Účinná vystavená plocha	0,07 m²
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	210 x 320 x 750 mm
Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silné tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	6/4 kV
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.380, 0.370) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	+/-2
Životnost (podle IEC)	
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 75 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	L80
Podmínky použití	
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	10%
Označení a balení	
Objednací název produktu	BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6
Celý název výrobku	BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF1 48/6
Full EOC	871829106373500
Objednací kód	06373500
Číslo materiálu (12NC)	910925438573
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291063735
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291063735

Selenium LED

Rozměrové výkresy

