



Selenium LED

BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6

Selenium LED, LED module 5500 lm, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Dağılım, orta, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 2, 48-60 mm çap için evrensel

Selenyum LED, geleneksel çözümlere kıyasla %60'tan fazla enerji tasarrufu sağlayan uygun maliyetli bir yol aydınlatma armatürüdür. Basit ve yuvarlak şekli, gündüz görsel etkisini azaltarak her türlü ortama entegre edilmesine imkan tanır. Aydınlatma armatürünün içindeki LEDGINE teknolojisi en geniş çeşitlilikteki uygulamalarda verimli ve tek tip ışık dağıtımı sağlar. Kurulum ve bakımı ise daha basit olamazdı: konnektörlere ve sürücüye araç kullanmadan doğrudan erişilebilir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED55 [LED module 5500 lm]
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Fotosel	-
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Işık kaynağı motoru türü	LED

Ürün ailesi kodu	BGP340 [Selenium LED]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Yerleşik kontrol	Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 2
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 960 °C, süre 5 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0
Işık Akısı	4.792 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°

Selenium LED

İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	109 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Düz cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	160°
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	80 A
Ani akım süresi	150 ms
Güç Tüketimi	44 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.95
Bağlantı	Vidalı bağlantı bloğu, 3 kutuplu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	11

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-30 - +45 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Düzenleyici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	Analog
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Cam
Optik kapak malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	Paslanmaz çelik
Muhafaza Rengi	Alüminyum ve gri
Montaj cihazı	48-60 mm çap için evrensel
Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	750 mm
Genel genişlik	320 mm
Genel yükseklik	210 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,07 m²

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	210 x 320 x 750 mm
--	--------------------

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	6/4 kV
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.380, 0.370) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	+/-2

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 75000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı	7,5 %
Ortalama kullanım ömrü* 75000 saatte lümen bakım	L80

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6
Tam ürün adı	BGP340 LED55--3S/740 PSR II DM DDF2 48/6
Tam ürün kodu	871829106383400
Sipariş kodu	06383400
Malzeme No. (12NC)	910925438583
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291063834
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718291063834

Selenium LED

Boyutlu çizim

