



Selenium LED

BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/

Selenium LED, LED module 11000 lm, 740 neutrální bílá,
Napájecí zdroj, regulační, Bezpečnostní třída II, Distribuce –
střední, DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami,
verze 2, 6/4 kV, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm

Selenium LED je úsporné svítidlo pro světlování komunikací, jež ve srovnání s běžnými řešeními nabízí úsporu více než 60 % energie. Jeho jednoduchý oblý tvar mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit vizuálně rušivě. Technologie LEDGINE použitá uvnitř svítidla zaručuje účinnou a rovnoměrnou distribuci světla vhodnou pro široké spektrum možných způsobů použití. Montáž a údržba navíc nemůže být snazší: konektory a předřadník jsou přímo přístupné bez nutnosti použít nástroje.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Kód řady svítidel	LED110 [LED module 11000 lm]	mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10.	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano	Typ systému světelného zdroje	LED
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Kód produktové řady	BGP340 [Selenium LED]
Včetně předřadníku	Ano	Lighting Technology	LED
Fotobuňka	-	Vestavěné ovládání	DynaDimmer s pevně přednastavenými hodnotami, verze 2
Poznámky	*-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota		
		Značka CE	Ano
		Záruční lhůta	5 let
		Značka hořlavosti	-
		Značka ENEC	Značka ENEC
		Test žhavým drátem	Teplota 960 °C, doba 5 s

Selenium LED

Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ne
--	----

Světelně technické

Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0
Světelný tok	9 381 lm
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥70
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá
Typ optického krytu	Ploché sklo
Divergence světelného paprsku svítidla	160°
Venkovní typ optiky	Distribuce – střední

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220–240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	80 A
Doba náběhového proudu	150 ms
Spotřeba energie	85 W
Účíník (zlomek)	0.95
Připojení	Šroubová svorkovnice třípólová
Kabel	–
Počet produktů na MCB 16 A typu B	8

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	–30 až +45 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj, regulační
Ovládací rozhraní	Analogové
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	–
Materiál optiky	Sklo
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Hliníková a šedá

Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 48 až 60 mm
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirá
Celková délka	750 mm
Celková šířka	320 mm
Celková výška	210 mm
Účinná vystavená plocha	0,07 m²
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	210 x 320 x 750 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	6/4 kV
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.380, 0.370) SDCM <3
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Počáteční tolerance indexu barevného podání	+/-2

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 75 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 75 000 h	L80

Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	10%

Označení a balení

Objednací název produktu	BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/
Celý název výrobku	BGP340 LED110--3S/740 PSR II DM DDF2 48/
Full EOC	871829106386500
Objednací kód	06386500
Číslo materiálu (12NC)	910925438586
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291063865
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718291063865

Selenium LED

Rozměrové výkresy

