



Iridium gen3 LED Medium

BGP382 LW10 GRN100/830 II DM AL 7035 SP

Iridium gen3 Medium, CityTouch with 10 years service contract, LED GreenLine 10000 lm, 830 blanc chaud, Classe de sécurité II, Distribution moyenne, Gris clair (RAL7035), Ergot

Le système Iridium 3 est le premier luminaire véritablement intelligent conçu pour une connectivité continue. Simplicité de la mise en service : il vous suffit d'installer le luminaire et de le contrôler à distance grâce au logiciel de gestion CityTouch. La gestion de l'éclairage à distance devient très simple ! Le nouveau concept « prêt à l'emploi » a été conçu pour garantir une installation simple et sûre en seulement trois étapes : 1. Installez l'embout de fixation 2. Raccordez la tension d'alimentation 3. Inclinez et fermez le luminaire. L'efficacité élevée du luminaire au niveau du système garantit d'importantes économies d'énergie par rapport aux installations conventionnelles existantes, ce qui permet un amortissement rapide. Avec son grand choix de flux lumineux, d'optiques et de températures de couleur, Iridium 3 s'adapte à la plupart des applications en éclairage public fonctionnel. Le design néo-classique du luminaire lui confère un style général cohérent pour votre environnement.

Données du produit

Informations générales		Cellule photoélectrique	
Code famille lampe	GRN100 [LED GreenLine 10000 lm]	Remarques	-
Source lumineuse remplaçable	Oui		
Nombre d'appareillages	1 unité		
Appareillage	EB [Électronique]		
Ballast/pilote inclus	Oui		
			*-Conformément au document d'orientation de Lighting Europe « Évaluer les performances des luminaires LED - janvier 2018 », statistiquement, il n'existe aucune différence significative de maintien

Iridium gen3 LED Medium

	du flux lumineux entre B50 et, par exemple, B10. La valeur de la durée de vie utile moyenne (B50) représente donc également la valeur B10. * À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants
--	---

Type de moteur de la source lumineuse	LED
Code de la famille de produits	BGP382 [Iridium gen3 Medium]
Lighting Technology	LED
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Garantie	5 ans
Essai au fil incandescent	-
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Conforme à la directive RoHS UE	Non

Données techniques de l'éclairage

rendement du flux lumineux vers le haut	0
Flux lumineux	8 763 lm
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	103 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Température de couleur	830 blanc chaud
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	152°
Type d'optique extérieur	Distribution moyenne

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	45 A
Temps d'appel	0,285 ms
Consommation électrique	85 W
Facteur de puissance (fraction)	0.99
Connexion	Bornier de raccordement à vis 3 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10

Température

Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation régulant externe
Interface de commande	Réseau GPRS
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Aluminium
Couleur du boîtier	RAL (à définir)
Dispositif de montage	Ergot
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Texturé
Longueur totale	650 mm
Largeur totale	330 mm
Hauteur totale	157 mm
Surface projetée effective	0,031 m²
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	157 x 330 x 650 mm
Couleur des pièces	Toutes pièces colorées

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK09 [10 J]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	4/4 kV
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.41) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2

Performances au fil du temps (conformité à la norme IEC)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L80

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)

Données du produit

Nom du produit de la commande	BGP382 LW10 GRN100/830 II DM AL 7035 SP
Nom de produit complet	BGP382 LW10 GRN100/830 II DM AL 7035 SP

Iridium gen3 LED Medium

Full EOC	871869632358800
Code de commande	910925439305
Code 12NC	910925439305
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696323588

Conditionnement par carton	1
EAN/UPC – Boîte	8718696323588

Schéma dimensionnel

