



Iridium² LED Medium

BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO

Iridium² LED Medium, LED EconomyLine 8500 lm, 740 nötr beyaz, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Dağılım, orta, Gri, Sabit ışık çıkışı

Iridium², performans ve sürdürülebilirlik için tasarlanmış bir yol aydınlatma armatürü ailesidir. Uygulamaya ve bütçeye bağlı olarak müşteriler LED, elektronik HID veya her iki teknolojinin aynı armatürle karışımı ile başlayabilir. İlk seçimleri ne olursa olsun, Iridium²'nin modüler yapısı sayesinde müşteriler kurulumlarını istedikleri anda, yalnızca ışık motorunu değiştirerek yükseltebilir (LED'i LED'e veya e-HID'yi LED'e). LEDGINE'nin, yepyeni HID optik sistemlerinin, elektronik tertibatın ve kontrollerin entegrasyonu, enerji tasarrufuna yönelik giderek artan talebe bir yanıt niteliği taşımaktadır. Yeni Iridium² HID optik sistemleri uygulamada mükemmel bir esneklik sağlarken, aynı zamanda sınıfının en iyisi aydınlatma performansı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm bu özellikler Iridium²'nin kurulum ve bakım kolaylığıyla birleşerek müşterilerin ürünlere düşük maliyetle sahip olmasını sağlar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		
Lamba ailesi kodu	ECO85 [LED EconomyLine 8500 lm]	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Evet	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	
Tertibat dahildir	Evet	
Fotosel	-	
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı	
		açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Işık kaynağı motoru türü	LED	
Ürün ailesi kodu	BGP352 [Iridium² LED Medium]	
Aydınlatma Teknolojisi	LED	
Yerleşik kontrol	Sabit ışık çıkışı	
CE işareti	Evet	
Garanti süresi	5 yıl	
Alev alma işareti	-	

Iridium² LED Medium

ENEC işareti	-
EU RoHS ile uyumludur	Hayır

Işık Teknik Ayrıntıları

Yukarı doğru ışık çıkışı oranı	0
Işık Akısı	8.004 lm
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Standart devirme açısı yandan giriş	0°
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	111 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	70
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz
Optik kapak tipi	Düz cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	150° x 62°
Optik sistem türü dış mekan	Dağılım, orta

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	55.44 W
Ortalama CLO güç tüketimi	63.72 W
Bitiş CLO güç tüketimi	72 W
Kalkış Akımı	46 A
Ani akım süresi	0,25 ms
Güç Tüketimi	72 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Geçmeli konektör, 3 kutuplu, Wieland/ Adels uyumlu
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	11

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	-25 ila +25 °C
-------------------------	----------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Sabit ışık çıkışlı düzenleyici güç kaynağı ünitesi
Sabit ışık çıkışı	Evet

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Reflektör malzemesi	Akrilat
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Temperlenmiş cam
Sabitlenme malzemesi	Paslanmaz çelik
Muhafaza Rengi	Gri
Montaj cihazı	48-76 mm çap için evrensel

Optik kapak şekli	Düz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	751 mm
Genel genişlik	358 mm
Genel yükseklik	183 mm
Etkili projeksiyon alanı	0,08 m²
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	183 x 358 x 751 mm
Parça rengi	Tüm parçalar renkli

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08 [5 J saldırılara karşı korunan]
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	Philips standart aşırı gerilim koruma seviyesi
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-7%
Başlangıç renk türü	(0.380, 0.380) SDCM <5
Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	+/-2
Toleransı	

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 75000 saatte	7,5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 75000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
-------------------------------	-------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO
Tam ürün adı	BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO
Tam ürün kodu	871829142488800
Sipariş kodu	42488800
Malzeme No. (12NC)	910925439566
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291424888
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718291424888

Iridium² LED Medium

Boyutlu çizim

