



EFix

TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL WH

EFix surface mounted, 2, 49 W, 830 Warmweiß, HF DALI, Tastschalter, dimmbar, Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen, ActiLume, Weiß

Die innovative TL5 Leuchte EFix ist eine kombinierte Anbau- und Pendelleuchte. Diese Leuchte lässt sich durch ein optionales Abhängeset in eine direkt strahlende oder direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte verwandeln. Durch den Einsatz von speziellen, rundumentblendeten Mini-Optiken kann mit nur einer Leuchtenbreite eine ein- und zweilampige kompakte Leuchte realisiert werden. Das Gehäuse ist sowohl in Weiß als auch in Silbergrau erhältlich. Darüber hinaus gibt es bei dieser Leuchtenfamilie auch die Möglichkeit ein Multi-Watt-EVG einzusetzen, wodurch unterschiedliche MASTER TL5 Leuchtstofflampen in einer Leuchte eingebaut werden können. Damit ist EFix für die effiziente und flexible Beleuchtung von Büroräumen, Unterrichtsräumen und Verkaufsumgebungen bestens geeignet. Bildschirmtaugliche Optiken (D6 und C6) ermöglichen den Einsatz in Büroumgebungen. Durch die Verwendung von elektronischen Vorschaltgeräten in Verbindung mit MASTER TL5 Leuchtstofflampen lassen sich erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Durch integrierte Lichtregelungen wie Luxsense und ActiLume können noch weitere Energieeinsparungen realisiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Entflammbarkeitszeichen	
Lampenfamiliencode	TL5 [TL5]	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	
Betriebsgerät	HFD-T [HF DALI, Tastschalter, dimmbar]		
Produktfamiliencode	TCS260 [EFix surface mounted]	Lichttechnische Daten	
Value Ladder	Better	Anzahl Lichtquellen	2
Lichtregelung	ActiLume	Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß
CE-Zeichen	Ja		

Optik	Hochglanz-Optik, Doppel-Parabollamellen
Typ optische Abdeckung	-
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Energieverbrauch	49 W
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Weiß
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I


Anwendungsbedingungen

Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten Nicht anwendbar

Produktdaten

Bestell-Produktname	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL WH
Gesamt-Produktcode	872790062227000
Bestellcode	62227000
Material-Nr. (12NC)	910925500812
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900622270
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8727900622270

Abmessungsskizzen



Product	A	B	C
TCS260 2x49W/830 HFD-T D6 ACL WH	1.300 mm	650 mm	1.541 mm

