



CoreLine Canalina

LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH

CoreLine Trunking, LED module, system flux 9000 lm, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio stretto

Che si tratti di una nuova struttura o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. Il nuovo sistema a fila continua CoreLine può essere utilizzato per sostituire gli apparecchi per illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Periodo di garanzia	
Codice famiglia lampada	LED90S [LED module, system flux 9000 lm]	Marchio di infiammabilità	3 + 2 anni con registrazione
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio ENEC	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Numero di riduttori	2 unità	Test filo incandescente	Marchio ENEC
Driver incluso	Sì	Conformità a RoHS EU	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Cablaggio passante alimentazione	Cablaggio passante 5 fasi	Dati tecnici di illuminazione	
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Flusso luminoso	9.000 lm
Codice famiglia prodotto	LL120X [CoreLine Trunking]	Temperatura del colore correlata	4000 K
Lighting Technology	LED	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	141 lm/W
Marchio CE	Sì	Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
		Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
		Tipo di ottica	Fascio stretto
		Tipo copertura ottica	-

CoreLine Canalina

Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	20° x 68°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	Not applicable
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Corrente di spunto	38 A
Tempo di spunto	0,28 ms
Consumo energetico	64 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Unità di connessione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	12
Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da -20 a +35 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale del riflettore	-
Materiale ottico	Acrilato
Materiale copertura ottica/lenti	Acrilato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	3.450 mm
Larghezza complessiva	95 mm
Altezza complessiva	52 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	52 x 95 x 3450 mm

Disegno tecnico



Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-7%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-11%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH
Nome completo prodotto	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH
Full EOC	871829188166700
Codice d'ordine	88166700
Codice materiale (12NC)	910925682908
Codice locale	88166700
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291881667
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718291881667

Disegno tecnico

Product

LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH

