



CoreLine Trunking

LL121X LED45S/840 1x PSD NB 9 WH

CoreLine Trunking, LED Module, system flux 4500 lm, Источник питания с интерфейсом DALI, Узкий световой пучок

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Маркировка CE	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.	Гарантийный период	3 года
Драйвер в комплекте	Да	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Внутренняя проводка электропитания светильника	Внутренняя проводка, 9-фазная	Сертификат ENEC	Знак ENEC
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Код семейства продуктов	LL121X [CoreLine Trunking]	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения			
Светоотдача		4 500 лм	
Коррелированная цветовая температура (ном.)		4000 К	
Эффективность (номинальная) (ном.)		141 лм/В	
Коэффициент цветопередачи (CRI)		≥80	
Ширина светового пучка источника света		120 °	

Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Оптический тип	Узкий световой пучок
Тип оптической крышки	-
Светораспределение светильника	20° x 68°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	22 A
Время пуска	0,275 ms
Энергопотребление	32 В
Коэффициент мощности (доля)	0.95
Соединение	Соединительный блок 9-полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -20 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	-
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Акрилат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	1 730 мм
Общая ширина	95 мм
Общая высота	52 мм

Размеры (высота x ширина x глубина)	52 x 95 x 1730 mm
-------------------------------------	-------------------

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7%
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-11%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80



Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Нет


Данные об изделии

Название продукта для заказа	LL121X LED45S/840 1x PSD NB 9 WH
Полное название продукта	LL121X LED45S/840 1x PSD NB 9 WH
Полный код продукта	871829190739800
Код заказа	910925683014
Материал № (12NC)	910925683014
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291907398
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291907398


Чертеж размеров



Product	A
LL121X LED45S/840 1x PSD NB 9 WH	1 725 mm



Product	A
LL121X LED45S/840 1x PSD NB 9 WH	1 739 mm



Product	A
LL121X LED45S/840 1x PSD NB 9 WH	1 999 mm

