

High Power GearUnits

ECB330 2xSON-T400W 230-240V

GearUnits - 2 pcs - SON-T - 400 W

Компания Philips – один из немногих производителей, поставляющих решения заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты: прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке. Блоки с ПРА с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не оснащены проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы (балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	2 [2 pcs]
Код лампового семейства	SON-T [SON-T]
Мощность лампы	400 W
Цель компенсации	Inductive parallel compensated
Количество единиц ПРА	2 units
ПРА	CONV [Conventional]
Защита электрической цепи	-
Соединение	Винтовой блок
Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-

Код семейства	ECB330 [GearUnits]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 to 240 V
Входная частота	50 Hz
Зажигатель	No [-]
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

High Power GearUnits

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A3

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	878 W
----------------------------	-------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +55 °C
---------------------------------------	---------------

Данные об изделии

Полный код продукта	871829106261500
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	ECB330 2xSON-T400W 230-240V
EAN/UPC — продукт	8718291062615
Код заказа	910925724512
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925724512
Вес нетто (шт.)	11,700 kg

Чертеж размеров



GearUnits ECB330/ECP330

