

High Power GearUnits

ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU

GearUnits - 2 pcs - MASTER HPI-T Plus - 400 W - 230 to 240 V
- Parallel - Fuse included

Компания Philips - один из немногих производителей, поставляющих решения заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты: прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке. Блоки с ПРА с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не оснащены проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы (балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	2 [2 pcs]
Код лампового семейства	HPI-TP [MASTER HPI-T Plus]
Мощность лампы	400 W
Цель компенсации	Inductive parallel compensated
Количество единиц ПРА	2 units
ПРА	CONV [Conventional]
Защита электрической цепи	Fuse included
Соединение	Винтовой блок
Знак пожарной опасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]

Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Код семейства	ECB330 [GearUnits]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 to 240 V
Входная частота	50 Hz
Зажигатель	PA [Parallel]

High Power GearUnits

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Механические компоненты и корпус

Размеры (высота x ширина x глубина) NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения IP20 [Защита пальцев]

Показатель энергоэффективности A3

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность 986 W

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды -30 to +55 °C

Данные об изделии

Полный код продукта 871829106266000

Название продукта для заказа ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU

EAN/UPC — продукт 8718291062660

Код заказа 910925725012


Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 1

Материал № (12NC) 910925725012

Вес нетто (шт.) 11,700 kg

Чертеж размеров



GearUnits ECB330/ECP330

