

# High Power GearUnits

## ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA

### GearUnits - HPI-T High Wattage - 2000 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaitteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaitteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaitteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaitte (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lampuperheen koodi	HPI-T [ HPI-T High Wattage]
Lampun teho	2000 W
Kompensaatiopiiri	Induktiivinen rinnankompensoitu
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Liitäntälaitte	Konventionaalinen
Virtapiirin suojaus	-
Liitäntä	Ruuviliitin
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-

Product Family Code	ECB330 [ GearUnits]
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Ottojännite	380 - 415 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Sytytin	PA [ Rinnakkainen]
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei

# High Power GearUnits

## Mekaaniset tiedot ja runko

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
-----------------------------------	---

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Sormisuojattu ]
Energiatohokkuusluokka	A3

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Ottoteho alussa	2059 W
-----------------	--------


## Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	-30 ... +55 °C
-------------------------	----------------

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829106267700
Tilaustuotteen nimi	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA
EAN/UPC – tuote	8718291062677
Tilauuskoodi	06267700
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925725112
Nettopaino (kappale)	15,100 kg

## Mittapiirros



GearUnits ECB330/ECP330

