

# High Power GearUnits

## ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU

GearUnits - MASTER MHN-LA - 2000 W

Компания Philips - один из немногих производителей, поставляющих решения заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты: прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке. Блоки с ПРА с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не оснащены проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы (балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

### Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	1 [ 1 pc]
Код лампового семейства	MHN-LA [ MASTER MHN-LA]
Мощность лампы	2000 W
Цепь компенсации	Inductive parallel compensated
Количество единиц ПРА	1 unit
ПРА	CONV [ Conventional]
Защита электрической цепи	Fuse included
Соединение	Винтовой блок
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-

Код семейства	ZCM330 [ GearUnits]
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	360 to 415 V
Входная частота	50 Hz
Зажигатель	No [ -]
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

## High Power GearUnits

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [ Защита пальцев]
Показатель энергоэффективности	A3

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная входная мощность	2166 W
----------------------------	--------

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +55 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Полный код продукта	871829106276900
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU
EAN/UPC — продукт	8718291062769
Код заказа	910925726012
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925726012
Вес нетто (шт.)	17,900 kg

## Чертеж размеров



GearUnits ECB330/ECP330

