



# Hoogvermogen VSA Units ECB330/ ECP330

## ECP330 SON-T600W 230-240V

GearUnits - SON-T - 600 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is. De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

### Product gegevens


Algemene informatie		Bescherming elektrisch circuit	
Aantal lichtbronnen	1 [ 1 stuk]	Aansluiting	Schroefaansluitblok
Code lampenfamilie	SON-T [ SON-T]	Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lampvermogen	600 W	CE-markering	CE-markering
Compensatiecircuit	Inductieve parallel compensated	ENEC-merkteken	-
Aantal VSA-units	1 unit		
VSA	Conventioneel		

# Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Product Family Code	ECP330 [ GearUnits]
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Ingangsspanning	230 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Ontsteker	Nee [-]
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur	Silver
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
IP-beschermingsklasse	IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK10 [ 20 J, vandalismebestendig]
Energierendement-index	A3

<b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>	
Initieel ingangsvermogen	642 W
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
Bereik omgevingstemperatuur	-30 °C tot +55 °C
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871829106279000
Productnaam voor bestelling	ECP330 SON-T600W 230-240V
EAN/UPC - Product	8718291062790
Bestelcode	06279000
Local Code	ECP330SON600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910925726312
Netto gewicht (per stuk)	11,700 kg

## Maatschets



GearUnits ECB330/ECP330

