



# High Power GearUnits

## ECP330 MHN-LA1000W 230-240V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 W, 1110 W

Philipsin innovatiiviset, tehokkaat liitäntälaiteyksiköt ovat pienikokoisia ja täysin valmiita asennettavaksi. Ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä suuritehoisilla HID-lampuilla toimivien valonheitinten kanssa, joihin ei tilanpuutteen tai korkean lämpötilan vuoksi voida liittää sähkökomponentteja. Liitäntälaiteyksiköt sisältävät kaikki tarvittavat sähkökomponentit (liitäntälaitteet, sytyttimet ja kondensaattorit), johdotuksen ja riviliittimet, jotka varmistavat, että lamppu syttyy ja toimii tasaisella virralla. Suuritehoisia liitäntälaiteyksiköitä on saatavana IP20- ja IP65-versioina (IP20: ECB330, IP65: ECP330). Valikoimaan kuuluu myös ArenaVision MVF403 (1000 W MHN-LA)- ja ArenaVision MVF404 (2000 W MHN-SE HO) -valonheittimille suunniteltu, välkkymättömän valon tuottava elektroninen ECM330-liitäntälaite (IP20), joka takaa korkealaatuisen valaistuksen erikoiskameroilla kuvatulle hidastetulle kuvalle.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa             |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Lamppuperheen koodi        | MHN-LA [MASTER MHN-LA]                                   |
| Ohjausyksiköiden lukumäärä | 1 yksikkö                                                |
| Liitäntälaite              | CONV [Konventionaalinen]                                 |
| Tuoteperheen koodi         | ECP330 [GearUnits]                                       |
| Arvoasteikko               | Tehokas                                                  |
| CE-merkintä                | Kyllä                                                    |
| Tulenarkuusmerkintä        | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| ENEC-merkintä              | -                                                        |
| Käyttö- ja sähkö tiedot    |                                                          |
| Tulojännite                | 230–240 V                                                |

| Viivatiheys                     | 50 Hz                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Virrankulutus                   | 1 000 1 110 W                       |
| Liitäntä                        | Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen |
| Käyttölämpötila                 |                                     |
| Käyttölämpötila-alue            | -30...+55 °C                        |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |                                     |
| Himmennettävä                   | Ei                                  |
| Mekaaniset tiedot ja runko      |                                     |
| Rungon materiaali               | Alumiini                            |

## High Power GearUnits

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Kotelon väri                    | Hopea                                    |
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b> |                                          |
| Suojausluokan koodi             | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi | IK10 [20 J Ilkivallan kestävä]           |
| Energiatohokkuusluokka          | A3                                       |
| <b>Tuotetiedot</b>              |                                          |
| Tilaustuotteen nimi             | ECP330 MHN-LA1000W 230-240V              |
| Koko tuotenimi                  | ECP330 MHN-LA1000W 230-240V              |
| Full EOC                        | 871829106297400                          |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Paikallisen koodin kuvaus            | 4504216       |
| Tilauskoodi                          | 06297400      |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 910925728112  |
| Paikallinen koodi                    | 4504216       |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1             |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718291062974 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 1             |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718291062974 |

## Mittapiirros

