



# High Power GearUnits

## ECP330 MHN-LA1000W 230-240V

GearUnits, MASTER MHN-LA, 1000 B, 1110 B

Компания Philips – один из немногих производителей, поставляющих решения заливающей подсветки в комплексе, включая все необходимые компоненты: прожекторы, источники света и блоки с ПРА. Новые высокотехнологичные блоки с ПРА для разрядных ламп большой мощности разработаны в соответствии с требованиями клиентов: они компактны и полностью готовы к установке. Блоки с ПРА с предварительно смонтированной проводкой предназначены для использования вместе с прожекторами под разрядные лампы большой мощности, которые не оснащены проводкой в виду ограниченного пространства внутри корпуса или высоких рабочих температур. Блок с ПРА содержит все электрические элементы (балласт, ИЗУ, конденсатор), проводку и клеммные колодки, необходимые для поджига и последующей работы лампы. Блоки с ПРА высокой мощности выпускаются в версиях IP20 (ECB330) и IP65 (ECP330).

### Данные о продукции

| Общая информация                                |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Код лампового семейства                         | MHN-LA [MASTER MHN-LA]                             |
| Количество единиц ПРА                           | 1 шт.                                              |
| ПРА                                             | CONV [Традиционный]                                |
| Код семейства продуктов                         | ECP330 [GearUnits]                                 |
| Лестница ценности                               | Высокопроизводительные модели                      |
| Маркировка CE                                   | Да                                                 |
| Знак пожарной безопасности                      | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях |
| Сертификат ENEC                                 | -                                                  |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                                    |
| Входное напряжение                              | От 230 до 240 В                                    |

| Частота сети                                   | 50 Hz                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Энергопотребление                              | 1 000 1 110 B                        |
| Соединение                                     | Блок винтового соединения 3-полюсный |
| Температура                                    |                                      |
| Диапазон температур окружающей среды           | От -30 до +55 °C                     |
| Системы управления и регулировка яркости света |                                      |
| Возможность диммирования                       | Нет                                  |
| Механические компоненты и корпус               |                                      |
| Материал корпуса                               | Алюминий                             |

# High Power GearUnits

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Цвет корпуса                                         | Серебристый                                      |
| <b>Соответствие требованиям и область применения</b> |                                                  |
| Код защиты от проникновения (IP)                     | IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий       | IK10 [20 Дж, вандалопрочный]                     |
| Показатель энергоэффективности                       | A3                                               |
| <b>Данные об изделии</b>                             |                                                  |
| Название продукта для заказа                         | ECP330 MHN-LA1000W 230-240V                      |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Полное название продукта              | ECP330 MHN-LA1000W 230-240V |
| Полный код продукта                   | 871829106297400             |
| Код заказа                            | 910925728112                |
| Материал № (12NC)                     | 910925728112                |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                           |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718291062974               |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                           |
| EAN/UPC — короб                       | 8718291062974               |

## Чертеж размеров

