



# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI

### ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

Arena Vision MVF403 tar arenabelysning till en helt ny nivå och erbjuder samtidigt högre ljusmängd och bättre optisk effektivitet, pålitlighet och flexibilitet. Arena Vision MVF403 är idealisk för idrottshallar (1000 W-versioner) såväl som för utomhussporter och andra applikationer. Det integrerade systemet inkluderar ovala optiker och kompakta dubbelsocklade MHN-LA 1000W-lampor eller MHN-SA 2000W-lampor som försäkras utmärkt effektivitet samt lägre bländning. En inbyggd reflektor reducerar ytterligare effektivt spilljus och bländning. MHN-SA 2000W/956 och MHN-LA 1000W/956-lamporna uppfyller de högsta internationella CTV-kraven. MHN-LA-1000W/842-lampans naturliga färgåtergivning och komfortabla atmosfär passande för såväl TV och film samt andra applikationer med strålkastare. Versioner för hot restrikt finns tillgängliga för alla ljuskällor och möjliggör omedelbar återtändning efter strömavbrott. Alternativet med flimmerfritt ljus är utvecklat för att eliminera flimmereffekten och garanterar perfekta bilder även vid användning av super slow motion-kameror vid olika sportevents. Den flimmerfria varianten av MVF303 är försedd med speciell elektronisk tändare som fungerar i kombination med driftdonsenheten ECM330, som, liksom övriga driftdonsenheter, beställs separat.

### Produktdata

Allmän information	
Antal ljuskällor	1 [ 1 st]
Lampfamiljskod	MHN-SA [ MASTER MHN-SA]
Lampeffekt	2000 W
Ljuskällans färg	956 dagsljus
Kombinationsförpackning	inklusive ljuskälla
Driftdon	-
Optikavskärmning/optiktyp	DOWN [ Frontglas neråtljus version]

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
ENEC-märkning	ENEC märkning
Optic type outdoor	Spridningskategori A4
Siktminne	-
Product Family Code	MVF403 [ ARENAVISION]

# ArenaVision MVF403

## Drift och elektricitet

Lampans nätspänning	400 V [ 400]
Ingående spänning	380 till 415 V
Tändare	SI [ Serie]

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [ Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [ 5 J vandalskyddad]

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Init. korr. färgtemperatur	5600 K
----------------------------	--------


## Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-30 till +35 °C
----------------------	-----------------

## Produktdata

Fullständig produktkod	871829106916400
Beställningsproduktnamn	MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI
EAN/UPC – Produkt	8718291069164
Beställningsnummer	06916400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910925748612
Nettovikt (stycke)	14,500 kg

## Måttskiss



ArenaVision MVF403/MVF404

