




TBS165

TBS165 G 4x14W/840 HFD C6 PIP SC

4, 14 W, 840 blanc neutre, HF DALI, Optique haute brillance, double parabole, fermée, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

La gamme d'encastrés TBS165 est conçue pour s'intégrer dans des plafonds module 60x600mm ou 1200x300mm à fers apparents. Combiné au ballast électronique haute fréquence, aux lampes MASTER TL5 et à sa mini-optique C6, le luminaire TBS165 permet de substantielles économies d'énergie en remplacement des solutions avec lampes TLD et ballasts électromagnétiques. Faisant 51mm d'épaisseur et de plaques inter-optiques discrètes, ce luminaire peut être utilisé pour l'éclairage général de bureaux, d'écoles ou même de magasins (supermarchés, magasins de bricolage). Le luminaire est fourni avec les lampes montées, un film de protection de l'optique et un filin de sécurité. Le luminaire TBS165 est facile et rapide à installer.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	TL5 [TL5]
Culot	G5 [G5]
Appareillage	HFD [HF DALI]
Commande intégrée	-
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s

Données techniques de l'éclairage	
Nombre de sources lumineuses	4
Température de couleur	840 blanc neutre
Type d'optique	Optique haute brillance, double parabole, fermée

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	14 W

TBS165

Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Acier
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	Aluminium
Couleur du corps	Blanc
Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit	
Nom du produit de la commande	TBS165 G 4x14W/840 HFD C6 PIP SC
Nom de produit complet	TBS165 G 4x14W/840 HFD C6 PIP SC
Code EOC	871829105310100
Code de commande	05310100
Code 12NC	910925757212
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291053101
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291053101

Schéma dimensionnel

