



# Selenium

## SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60

SELENIUM, MASTER CityWhite CDO-TT, 50 W, Seguridad clase II, CT-POT abierto, Cierre/difusor de policarbonato, Universal para un diámetro de 48 a 60 mm

Selenium SGP340 es una luminaria eficiente y ergonómica destinada al alumbrado viario. Sus formas sencillas y redondeadas reducen su impacto visual durante el día y permiten su integración en cualquier tipo de entorno. Incorpora el reconocido reflector T-POT para obtener un gran rendimiento óptico. El ahorro energético también es posible gracias a la regulación mediante hilo de mando o el sistema autónomo Chronosense (sin hilo de mando). Selenium resulta adecuada tanto para el montaje de acceso lateral como de tipo post-top y se presenta con tres posibles ángulos de inclinación para ofrecer una instalación óptima (0, 5, 15°).


### Datos del producto

| Información general                        |                                  | Entrada lateral en ángulo de inclinación 0° estándar |                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de familias de lámparas             | CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT] | Tipo de cubierta óptica                              | Cierre/difusor de policarbonato          |
| Base del casquillo                         | E27 [E27]                        | Tipo de óptica exterior                              | CT-POT abierto                           |
| Equipo                                     | CONV [Convencional]              | Operativos y eléctricos                              |                                          |
| Fotocélula                                 | -                                | Tensión de entrada                                   | 230 a 240 V                              |
| Código de gama de producto                 | SGP340 [SELENIUM]                | Consumo de energía                                   | 50 W                                     |
| Control integrado                          | -                                | Mecánicos y de carcasa                               |                                          |
| Marca CE                                   | Si                               | Color de la carcasa                                  | Gris                                     |
| Certificado ENEC                           | -                                | Dispositivo de montaje                               | Universal para un diámetro de 48 a 60 mm |
| Datos técnicos de la luz                   |                                  | Altura global                                        | 268 mm                                   |
| Post-top en ángulo de inclinación estándar | 5°                               |                                                      |                                          |

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobación y aplicación                       |                                                                                                   |
| Código de protección de entrada               | IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK08 [5 J resistente al vandalismo]                                                               |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II                                                                                |
| Datos de producto                             |                                                                                                   |
| Nombre de producto del pedido                 | SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60                                                             |
| Nombre completo del producto                  | SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60                                                             |

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                   | 872790063272900 |
| Código de pedido                           | 63272900        |
| Código 12NC                                | 910925806912    |
| Cantidad por paquete                       | 1               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8727900632729   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1               |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8727900632729   |

Plano de dimensiones



|                                       |
|---------------------------------------|
| Product                               |
| SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60 |

