



# Selenium

## SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60

Selenium LED, MASTER CityWhite CDO-TT, 250 W, Clasa de siguranță II, Glob/capac din polycarbonat, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm

Selenium SGP340 este un aparat de iluminat stradal eficient, ergonomic. Forma sa simplă, rotunjită, diminuează impactul său vizual pe timp de zi, permițându-i să se integreze în orice tip de mediu. Selenium încorporează binecunoscutul reflector T-POT, pentru performanțe optice excelente. Reducerea consumului de energie este posibilă prin reglarea intensității luminoase cu ajutorul unui comutator sau al sistemului autonom Chronosense (fără cablu de comandă). Selenium este potrivit pentru prindere pe braț sau în cap de stâlp, dispunând de trei unghiuri de înclinație pentru o instalare optimă (0, 5, 15°).


### Catalog de date

|                                              |                                  |                                                            |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informații generale</b>                   |                                  | <b>Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț</b> |  |
| Cod familie lămpi                            | CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT] | 0°                                                         |  |
| Baza elementului de fixare                   | E40 [E40]                        | <b>Tip capac optic/lentilă</b>                             |  |
| Echipament                                   | CONV [Convențional]              | Glob/capac din polycarbonat                                |  |
| Fotocelulă                                   | -                                | <b>Tip optic exterior</b>                                  |  |
| Cod familie de produse                       | BGP340 [Selenium LED]            | T-POT deschis                                              |  |
| Comandă încorporată                          | -                                | <b>Funcționare și sistem electric</b>                      |  |
| Marcaj CE                                    | Da                               | <b>Tensiune de intrare</b>                                 |  |
| Marcaj ENEC                                  | -                                | De la 230 până la 240 V                                    |  |
| <b>Date tehnice lumină</b>                   |                                  | <b>Consum de curent</b>                                    |  |
| Unghi standard de înclinație în cap de stâlp | 5°                               | 250 W                                                      |  |
|                                              |                                  | <b>Sistem mecanic și carcasă</b>                           |  |
|                                              |                                  | <b>Culoare carcasă</b>                                     |  |
|                                              |                                  | Gri                                                        |  |
|                                              |                                  | <b>Dispozitiv de montare</b>                               |  |
|                                              |                                  | Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm               |  |
|                                              |                                  | <b>Înălțime totală</b>                                     |  |
|                                              |                                  | 268 mm                                                     |  |

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobare și aplicație                         |                                                                                     |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08 [5 J rezistent la vandalizare]                                                 |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță II                                                               |
| Date despre produs                            |                                                                                     |
| Nume comandă produs                           | SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60                                                 |
| Numele complet al produsului                  | SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60                                                 |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 872790063288000 |
| Cod de comandă                       | 63288000        |
| Număr material (12NC)                | 910925808512    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8727900632880   |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 1               |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8727900632880   |

Cote



|                                     |
|-------------------------------------|
| Product                             |
| SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60 |

