



# Malaga SGS102

## SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60

MALAGA, SON-T, 100 W, Schutzklasse II, Beweglicher Reflektor mit Innensechskantschraube, Universalstück für Durchmesser 42–60 mm

Die Malaga ist eine vielseitige Straßenleuchte für die Beleuchtung von Industriestraßen und kleineren Flächen. Sie zeichnet sich außerdem durch niedrige Anschaffungs- und Wartungskosten aus. Das an die Straßengeometrie anpassbare optische System ist auf eine gute Lichtverteilung ausgelegt. Die Malaga sorgt für eine optimale Beleuchtungsstärke und Gleichmäßigkeit auf der zu beleuchtenden Fläche, wenn die Montagehöhe in etwa der Straßenbreite entspricht und der Mastabstand ca. das 3,5 fache der Straßenbreite beträgt. Dieses Modell ist sowohl für die Mastaufsatz- als auch für die Mastansatzmontage geeignet. Optional ist eine Halterung für die Wandmontage erhältlich.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen          |                              | Optik im Außenbereich                            |   |
|-----------------------------------|------------------------------|--|---|
| Lampenfamiliencode                | SON-T [SON-T]                | Beweglicher Reflektor mit Innensechskantschraube |   |
| Sockel                            | E40 [E40]                    | Betrieb und Elektrik                             |   |
| Betriebsgerät                     | CONV [Herkömmlich]           | Eingangsspannung                                 | 230 bis 240 V                           |
| Fotозelle                         | -                            | Energieverbrauch                                 | 100 W                                   |
| Produktfamiliencode               | SGS102 [MALAGA]              | Mechanik und Gehäuse                             |   |
| CE-Zeichen                        | Ja                           | Gehäusefarbe                                     | Grau                                    |
| ENEC-Zeichen                      | ENEC-Zeichen                 | Montagevorrichtung                               | Universalstück für Durchmesser 42–60 mm |
| Lichttechnische Daten             |                              |  |   |
| Standardaufneigung Aufsatzmontage | 15°                          |  |   |
| Standardaufneigung Ansatzmontage  | 15°                          |  |   |
| Typ optische Abdeckung            | Polycarbonatwanne/-abdeckung |  |   |

# Malaga SGS102

## Genehmigung und Anwendung

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Schutzart (IP)</b>        | IP43/65 [Drahtschutz, regen-/<br>spritzwassergeschützt; Schutz gegen Eindringen<br>von Staub, strahlwassergeschützt] |
| <b>Schlagfestigkeit (IK)</b> | IK08 [5 J vandalismusgeschützt]  |
| <b>IEC-Schutzklasse</b>      | Schutzklasse II  |

## Produktdaten

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Bestell-Produktname</b>            | SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60 |
| <b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b> | SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Gesamt-Produktcode</b>              | 872790063462400 |
| <b>Bestellcode</b>                     | 63462400        |
| <b>Material-Nr. (12NC)</b>             | 910925813312    |
| <b>Anzahl pro Verpackung</b>           | 1               |
| <b>EAN/UPC – Produkt/Kiste</b>         | 8727900634624   |
| <b>Zähler - Pakete pro Außenkarton</b> | 1               |
| <b>EAN Umverpackung</b>                | 8727900634624   |

## Abmessungsskizzen

