



# Selenium

## SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60

Selenium LED, SON-T, 50 W, Schutzklasse II, Flachglas,  
Universalstück für Durchmesser 48–60 mm

Die Selenium ist eine Straßenleuchte in zeitlosem Design. Ihre einfache, abgerundete Form wirkt bei Tageslicht unauffällig, sodass sich die Leuchte optimal in jede Umgebung einfügt. Selenium ist mit dem bekannten T-POT-Reflektor ausgestattet und sorgt daher für eine herausragende optische Systemleistung. Durch Dimmen mithilfe einer Steuerphase oder mit dem autarken Chronosense-System kann Energie eingespart werden. Die Selenium ist für die Mastansatz- und Mastaufsatzmontage geeignet. Zur optimalen Installation stehen drei Neigungswinkel zur Auswahl (0,5 und 15°).


### Produkt Daten

|                                   |                       |                                  |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Informationen</b>   |                       | <b>Optik im Außenbereich</b>     |                                                                 |
| Lampenfamiliencode                | SON-T [SON-T]         | Offener T-POT                    |                                                                 |
| Socket                            | E27 [E27]             | <b>Betrieb und Elektrik</b>      |                                                                 |
| Betriebsgerät                     | CONV [Herkömmlich]    | Eingangsspannung                 | 230 bis 240 V                                                   |
| Fotozelle                         | -                     | Energieverbrauch                 | 50 W                                                            |
| Produktfamiliencode               | BGP340 [Selenium LED] | <b>Mechanik und Gehäuse</b>      |                                                                 |
| Lichtregelung                     | -                     | Gehäusefarbe                     | Grau                                                            |
| CE-Zeichen                        | Ja                    | Montagevorrichtung               | Universalstück für Durchmesser 48–60 mm                         |
| ENEC-Zeichen                      | -                     | <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                                                                 |
| <b>Lichttechnische Daten</b>      |                       | Schutzart (IP)                   | IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Standardaufneigung Aufsatzmontage | 5°                    | Schlagfestigkeit (IK)            | IK08 [5 J vandalismusgeschützt]                                 |
| Standardaufneigung Ansatzmontage  | 0°                    |                                  |                                                                 |
| Typ optische Abdeckung            | Flachglas             |                                  |                                                                 |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| IEC-Schutzklasse               | Schutzklasse II                   |
| <b>Produktdaten</b>            |                                   |
| Bestell-Produktname            | SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60 |
| Gesamt-Produktcode             | 872790063572000                   |
| Bestellcode                    | 63572000                          |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC)             | 910925837312  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8727900635720 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 1             |
| EAN Umverpackung                | 8727900635720 |

Abmessungsskizzen



|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Product</b>                    |
| SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60 |

