



# Selenium

## SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60

Selenium LED, SON-T, 250 W, Clasa de siguranță II, Sticlă plată, Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm

Selenium SGP340 este un aparat de iluminat stradal eficient, ergonomic. Forma sa simplă, rotunjită, diminuează impactul său vizual pe timp de zi, permițându-i să se integreze în orice tip de mediu. Selenium încorporează binecunoscutul reflector T-POT, pentru performanțe optice excelente. Reducerea consumului de energie este posibilă prin reglarea intensității luminoase cu ajutorul unui comutator sau al sistemului autonom Chronosense (fără cablu de comandă). Selenium este potrivit pentru prindere pe braț sau în cap de stâlp, dispunând de trei unghiuri de înclinație pentru o instalare optimă (0, 5, 15°).


### Catalog de date

| Informații generale                                 |                       | Tip capac optic/lentilă                                                             |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cod familie lămpi                                   | SON-T [SON-T]         | Sticlă plată                                                                        |  |
| Baza elementului de fixare                          | E40 [E40]             | Tip optic exterior                                                                  |  |
| Echipament                                          | CONV [Convențional]   | T-POT deschis                                                                       |  |
| Fotocelulă                                          | -                     | Funcționare și sistem electric                                                      |  |
| Cod familie de produse                              | BGP340 [Selenium LED] | Tensiune de intrare                                                                 |  |
| Comandă încorporată                                 | -                     | De la 230 până la 240 V                                                             |  |
| Marcaj CE                                           | Da                    | Consum de curent                                                                    |  |
| Marcaj ENEC                                         | -                     | 250 W                                                                               |  |
| Date tehnice lumină                                 |                       | Sistem mecanic și carcasă                                                           |  |
| Unghi standard de înclinație în cap de stâlp        | 5°                    | Culoare carcasă                                                                     |  |
| Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț | 0°                    | Gri                                                                                 |  |
|                                                     |                       | Dispozitiv de montare                                                               |  |
|                                                     |                       | Universal pentru diametrul de la 48 la 60 mm                                        |  |
|                                                     |                       | Înălțime totală                                                                     |  |
|                                                     |                       | 232 mm                                                                              |  |
|                                                     |                       | Aprobare și aplicație                                                               |  |
|                                                     |                       | Cod protecție împotriva infiltrărilor                                               |  |
|                                                     |                       | IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |  |

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08 [5 J rezistent la vandalizare] |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță II               |
| Date despre produs                            |                                     |
| Nume comandă produs                           | SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60    |
| Numele complet al produsului                  | SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60    |
| Full EOC                                      | 872790063568300                     |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Cod de comandă                       | 63568300      |
| Număr material (12NC)                | 910925848212  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8727900635683 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 1             |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8727900635683 |

Cote



|                                  |
|----------------------------------|
| Product                          |
| SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60 |

