



CoreLine Trunking

LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH

CoreLine Trunking, LED module, system flux 9000 lm,
Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Bred lysstråle

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Trunking-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte allmennbelysning. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.


Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Lampefamiliekode	LED90S [LED module, system flux 9000 lm]	Brennbarhetsmerke	3 + 2 år ved registrering
Lyskilden kan byttes ut	Nei	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Test av glødetråd	ENEC-merke
Driver inkludert	Ja	I samsvar med EU RoHS	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 9-fase		Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumensvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Teknisk belysning	
Produktseriekode	LL120X [CoreLine Trunking]	Lysytelse	9 000 lm
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
CE-merke	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	141 lm/W
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
		Lyskildefarge	840 nøytralhvit
		Optisk type	Bred lysstråle
		Type optisk deksel	-
		Armatur lysstråle spredning	88° x 94°


CoreLine Trunking

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstillid	2,3 ms
Effektforbruk	64 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Tilkoblingsenhet, 9-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	12
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	3 450 mm
Total bredde	95 mm
Total høyde	52 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	52 x 95 x 3450 mm

Målskisse



Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømstoleranse	+/-7%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-11%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 50000 h
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH
Fullstendig produktnavn	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH
Full EOC	871869632344100
Bestillingskode	32344100
Materialenr. (12NC)	910925863110
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696323441
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696323441



CoreLine Trunking

Målskisse

