



CoreLine Trunking

LL120X LED84S/865 1x PSU O 5 WH

CoreLine Trunking - 6 sztuk - LED Module, system flux 8400 lm
- jednostka zasilająca - - - mleczna - 5-żyłowy - - - Feed-through wiring 5-phase - Ceiling-mounting bracket - WH - brak
- -

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Okablowanie przelotowe	
Liczba źródeł światła	6 [6 sztuk]	Złączka	Feed-through wiring 5-phase
Kod rodziny źródła światła	LED84S [LED Module, system flux 8400 lm]	Kabel	5-biegunowy element zasilający
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °	Klasa ochrony IEC	brak
barwa źródła światła	865 zimne światło dzienne	Montaż	Klasa bezpieczeństwa I
Źródło światła wymienne	brak	Gotowa do instalacji	SMB [Ceiling-mounting bracket]
Liczba jednostek osprzętu	1	Test rozżarzonego drutu	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]	Oznaczenie palności	Temperatura 850°C, czas 5 s
Zawiera zasilacz	tak	Zestaw z akcesoriami	F [F]
Typ optyki	brak [-]	Znak CE	MB-SW [wspornik montażowy do linki zwieszającej]
Klosz/soczewki	O [mleczna]	Oznaczenie ENEC	CE
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	117°	Akcesoria mechaniczne	ENEC
Oświetlenie awaryjne	brak [-]	Remarks	brak [-]
Okablowanie wewnętrzne	STD		* Zgodnie z wytycznymi organizacji Lighting Europe w dokumencie: „Ocena wydajności

CoreLine Trunking

	opraw opartych na diodach LED - styczeń 2018 r.": statystycznie nie występuje istotna różnica wartości utrzymania strumienia dla B50 i na przykład dla B10. Dlatego też mediana wartości okresu użyteczności (B50) reprezentuje również wartość B10.
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	24
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Product Family Code	LL120X [CoreLine Trunking]
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Dane techniczne oświetlenia

Rozsył światła	DIR [oświetlenie bezpośrednie]
----------------	---------------------------------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Sygnałowe napięcie sterujące	0-16 V DC DALI
Obwód	brak [-]
Opcja obwodu	5 [5-żyłowy]
Prąd rozruchowy	19 A
Czas rozruchu	0,28 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.95

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Stal
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Steel
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	3450 mm
Całkowita szerokość	95 mm
Całkowita wysokość	52 mm
Wysokość	52 mm
Średnica	brak
Kolor	WH

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	8400 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa sprawność oprawy LED	131 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	6500 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	≥80
Początkowa chromatyczność	(0.31, 0.33) SDCM <3
Początkowa moc pobierana	64 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-11%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 50 000 h	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000 h, przy 25°C	L80

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +35°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869634751500
Nazwa produktu na zamówieniu	LL120X LED84S/865 1x PSU O 5 WH
EAN/UPC - Produkt	8718696347515
Kod zamówienia	34751500
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	910925863340
Waga netto (szt.)	6,910 kg


CoreLine Trunking

Rysunki techniczne




CoreLine electr. units LL120X-LL122X

Dane fotometryczne



IFGU1_LL120X1xLED84S865O



IFPC1_LL120X1xLED84S865O

