



Metronomis LED Torch

BDS650 GRN15-3S/740 PSR I MDS D9 60

Metronomis LED - 1 pç. - LED GreenLine 1500 lm - LED - 2nd generation, screw fixation - 740 branco neutro - Unidade de fonte de alimentação com interface DALI - 220-240 V - 50 a 60 Hz - Classe de segurança I - Distribuição simétrica Metronomis - - Polycarbonato - GR - Não - - Regulação via comunicação externa DALI - - STD kV - Não - 25 °C - dispositivo para diâmetro 60 mm

O Metronomis LED é a primeira gama post-top a nível mundial a oferecer um conjunto de efeitos de iluminação ambiental para proporcionar aos projectos um toque contextual ou estético único. Um jogo inovador de reflexos, luz e sombra produz um padrão ambiental no chão ou no semi-globo para criar um outro ambiente. Quatro novos designs icónicos (com uma ligação visual e modular a Metronomis I) são reduzidos aos elementos essenciais. Durante o dia, o design discreto e transparente integra-se no respectivo contexto, quer seja clássico quer seja contemporâneo, ao passo que o respectivo aspecto nocturno assume um carácter funcional e decorativo. O LED Metronomis modular e flexível é fornecido numa gama de colunas e com uma grande variedade de ópticas e efeitos, que permitem aos arquitectos e designers de iluminação criar um design de iluminação unificado e consistente que reflecte as diferenças entre a cultura urbana e a história.

Dados do produto

Informações gerais		Código da família das lâmpadas	GRN15 [LED GreenLine 1500 lm]
Número de fontes de luz	1 [1 pç.]	Versão da lâmpada	2S [2nd generation, screw fixation]

Metronomis LED Torch

Cor da fonte de luz	740 branco neutro
Fonte de luz substituível	true
Número de unidades de equipamento	1
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	PSD [Unidade de fonte de alimentação com interface DALI]
Controlador incluído	true
Elemento ótico	Não [-]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [Policarbonato]
Difusão de feixe da luz da luminária	17°
Controlo incorporado	Não [-]
Interface de controlo	DALI
Regulação da luz	Regulação via comunicação externa DALI
Proteção do circuito elétrico	Não
Ligação	Conector de parafuso
Cabo	Não
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Revestimento	Não
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Marca de inflamabilidade	NO [Não]
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Período de garantia	5 anos
Optic type outdoor	Distribuição simétrica Metronomis
Célula fotoelétrica	Não [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Fluxo luminoso constante	Não
Número de produtos em MCB	20
Marca RoHS	ROHS
Marca WEEE	Não
Tipo de motor LED	LED
Product Family Code	BDS650 [Metronomis LED]

Dados técnicos de luminosidade

Rácio de fluxo luminoso ascendente	5
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de irrupção	22 A
Tempo de irrupção	0,29 ms

Fator de potência (Min.)	0.91
--------------------------	------

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Dados mecânicos e de revestimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	Policarbonato
Material da ótica	PC
Material de lente/tampa ótica	Policarbonato
Material de fixação	Aluminum
Dispositivo de montagem	60 [dispositivo para diâmetro 60 mm]
Forma da lente/difusor ótico	Não
Acabamento da lente/difusor ótico	-
Altura total	1060 mm
Diâmetro total	330 mm
Área projetada eficaz	0.274 m²
Cor	GR

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Proteção contra sobretensão (Comum/ diferencial)	STD kV

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial	1603 lm
Tolerância do fluxo luminoso	+/-7%
Eficiência da luminária LED inicial	182 lm/W
Temperatura da cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de composição de cores inicial	>70
Cromaticidade inicial	(0.380, 0.380) SDCM <5
Potência de entrada inicial	11.6 W
Tolerância de consumo de energia	+/-11%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Control gear failure rate at median useful life	10 %
100000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L80
100000 h	

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	0%

Dados do produto

Código do produto completo	871869634752200
Nome de produto da encomenda	BDS650 GRN15-3S/740 PSR I MDS D9 60

Metronomis LED Torch

EAN/UPC – Produto	8718696347522
Código de encomenda	34752200
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	910925863341

Peso líquido (Peça)	11,568 kg
---------------------	-----------

